Справочный листок технических дан-

KCMA-18-50-1A-1VA-3 HUT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия, Подобно иллюстрации





Токовые трансформаторы для переоснащения Отличительные особенности:

- особенно подходит для использования в труднодоступных местах
- не требуется резать основные проводники
- Развертывание токового трансформатора без дополнительных инструментов

Основные данные для заказа

Версия	Первичный ток: 50 А, Вторичный ток, макс.: 1 А, Нагрузка: 1 VA, Класс точности: 3, Трансформа-
	тор тока с разъемным сердечником
Заказ №	<u>2511690000</u>
Тип	KCMA-18-50-1A-1VA-3 HUT
GTIN (EAN)	4050118527643
Кол.	1 Штука
Производитель	MBS AG

Справочный листок технических данных

KCMA-18-50-1A-1VA-3 HUT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты				
ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы	Осответствовать			
і цоморы и массы				
Масса нетто	264 g			
Температуры				
Температура хранения	-25 °C70 °C	Рабочая температура	-5 °C50 °C	
Экологическое соответст	вие изделия			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения			
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%			
Размеры проводов под на	пряжением			
Тип провода	Только изолированный провод	Провод круглого сечения	18.50 mm	
Место установки	Использование внутри помещений			
Технические характерист	ики			
Пания мобала	2.5 m	Due commen	IP20	
Длина кабеля	2.5 m	Вид защиты Номинальный непрерывный тепловой		
Класс изоляции		ток Ітепловой	1,2 x ihom.	
Номинальная частота	50 Hz			
Электрические характери	істики			
V =======	3	Person X = 2.	0.14	
Класс точности Нагрузка	3 1 VA	Вторичный ток Первичный ток	01 A 50 A	
		порвингиви ток	30 A	
Соответствие стандартам	по изоляции			
		Класс точности	3	
Стандартный	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012	Made to meetin		
Стандартный ————————————————————————————————————		Islaed to meetin		
·		ISIAGO IS IIICOM		
Классификации		ETIM 7.0	EC002048	
Классификации ETIM 6.0	61869-2: 2012		EC002048 EC002048	
·	61869-2: 2012 EC002048	ETIM 7.0		
Классификации ETIM 6.0 ETIM 8.0	61869-2: 2012 EC002048 EC002048	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC002048	
Классификации ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC002048 EC002048 EC002048	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC002048 27-21-09-02	
Классификации ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	EC002048 EC002048 EC002048 27-21-09-02	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC002048 27-21-09-02 27-21-09-02	

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

Weidmüller **₹**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

KCMA-18-50-1A-1VA-3 HUT

Изображения





