

CH20M12 F AGY 3747


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Передний элемент корпуса CH20M располагает множеством опций для индивидуального оформления и функциональности. Можно выбрать между различными способами печати, такими как тампопечать и лазерная гравировка, для создания привлекательных конструкций в точном соответствии с дизайнерским замыслом. Возможно исполнение лазерных вырезов под электронные компоненты. Допускается использование маркеров. Передний элемент может быть оснащен шарнирной крышкой.

Основные данные для заказа

Версия	Передний элемент, OMNIMATE Housing — серия CH20M агатово-серый, Передний элемент, включая подготовку для откидывающейся крышки, Ширина: 12.5 mm
Заказ №	2554760000
Тип	CH20M12 F AGY 3747
GTIN (EAN)	4050118564778
Кол.	70 Штука

CH20M12 F AGY 3747

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	15.5 mm	Глубина (дюймов)	0.6102 inch
Высота	100.3 mm	Высота (в дюймах)	3.9488 inch
Ширина	12.5 mm	Ширина (в дюймах)	0.4921 inch
Масса нетто	4.15 g		

Температуры

Температура окружающей среды	-25 °C...85 °C	Температурный диапазон вставки	-40...120 °C
Влажность	Отн. влажность 5–93 %, T _u = 40 °C, без образования конденсата		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения		
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%		

Общие данные

Цветовой код	агатово-серый	Вид защиты	IP20 в установленном состоянии
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 7038	Информация относительно тестирования всей сборки, см. указанные статьи	CH20M12 В ВК/OR 2010
Способность к заливке	Нет		

Варианты индивидуализации

Возможны вырезы по заказу клиента	Да	Возможна маркировка по заказу клиента	Да
Процесс оформления заказа для клиента	См. руководство ниже загрузок	Альтернативные цвета	Дополнительно – по запросу
Возможности обработки	Лазерная обработка, Дробление		

Данные о материалах

Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Изоляционный материал	PA 66 GF 30
Группа изоляционного материала	I	Поверхность	необработанный
Основной материал	Пластмасса	Сравнительный показатель пробы (CTI)	600 ≤ CTI

Классификации

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-06-03
ECLASS 15.0	27-19-06-03		

Свойства компонента

Устанавливаемая защелкивающаяся крышка	Да	Совместимый маркер	Нет
----------------------------------------	----	--------------------	-----

CH20M12 F AGY 3747

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



CH20M12 F AGY 3747

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Сопрягаемые детали

CH20M12 C – перекидная крышка



Защелкивающаяся крышка корпуса CH20M практична в использовании. Она может быть запечатана, что обеспечивает дополнительную надежность и защиту содержимого. Также возможна печать на крышке с использованием тампопечати для четкого отображения важной информации или логотипов.

Кроме того, маркерами можно наносить конкретные инструкции или маркировку непосредственно на крышку.

Основные данные для заказа

Тип	CH20M12 C BK 1819	Версия	
Заказ №	1104240000	Модульный корпус, OMNIMATE Housing — серия CH20M черный, прозрачный, Откидывающаяся крышка, Ширина: 12.5 mm	
GTIN (EAN)	4032248878833		
Кол.	70 ST		
Тип	CH20M12 C TP 8089	Версия	
Заказ №	1104250000	Модульный корпус, OMNIMATE Housing — серия CH20M прозрачный, Откидывающаяся крышка, Ширина: 12.5 mm	
GTIN (EAN)	4032248878581		
Кол.	70 ST		