## Справочный листок технических дан-





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Для метрических сквозных отверстий размером от M20 до M63 система кабельных вводов Cabtite предлагает разделяемые кабельные вводы для кабелей с заглушками и без них. При обслуживании системы или в случае изменений в ней предварительно собранные кабели диаметрами от 2 до 35 мм можно легко и безопасно вставить в панели или корпусы. Надежное уплотнение класса IP66 в соответствии с DIN EN 60529 и абсолютно безопасный фитинг (снятие натяжения в соответствии с DIN EN 62444) обеспечивается путем размещения разрезных уплотнительных элементов волновым срезом вокруг кабеля до его вставки в одну из двух половин кабельного ввода. Разделяемая система обеспечивает простую и быструю установку. После вставки уплотнительного элемента две половины кабельного ввода просто защелкиваются друг с другом. Контргайка, которая также является разделяемой, на внутренней части панели обеспечивает надежный и безопасный захват.

#### Основные данные для заказа

разделяемая контргайка, Cabtite (система ввода кабелей), Полиамид, армированный стекловолокном, Глубоко-черный, Высота: 72 mm, Ширина: 72 mm, Глубина: 7 mm, -40 °C120 °C
<u>2584010000</u>
CABTITE LNS M63 BK
4050118617245
5 Штука

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных

## **CABTITE LNS M63 BK**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

ROHS	Соответствовать			
	COUIDETCIBUDATE			
Размеры и массы			-	
Глубина	7 mm	Глубина (дюймов)	0.2756 inch	
Высота	71 mm	Высота (в дюймах)	2.8346 inch	
ширина Ширина	72 mm	Ширина (в дюймах)	2.8346 inch	
Диаметр Диаметр	83 mm	Масса нетто	8.1 g	
			<u> </u>	
Рабочая температура	-40 °C120 °C			
Экологическое соответст	вие изпепия			
	опо подолил			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения			
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%			
Обиная информация				
Общая информация				
Общая информация  Силикон	Нет	Класс пожаростойкости UL 94	V-0	
		Класс пожаростойкости UL 94 Галогены	V-0 Нет	
Силикон	Нет 1.5 mm 72 mm	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Силикон Шаг резьбы	1.5 mm	Галогены	Нет	
Силикон Шаг резьбы Размер под ключ 1	1.5 mm 72 mm Полиамид, армированный	Галогены Размер под ключ 2	Нет 83 mm	
Силикон Шаг резьбы Размер под ключ 1 Основной материал	1.5 mm 72 mm Полиамид, армированный стекловолокном	Галогены Размер под ключ 2	Нет 83 mm	
Силикон Шаг резьбы Размер под ключ 1 Основной материал Длина резьбы	1.5 mm 72 mm Полиамид, армированный стекловолокном	Галогены Размер под ключ 2	Нет 83 mm	
Силикон Шаг резьбы Размер под ключ 1 Основной материал Длина резьбы <b>Классификации</b>	1.5 mm 72 mm Полиамид, армированный стекловолокном	Галогены Размер под ключ 2	Нет 83 mm	
Силикон Шаг резьбы Размер под ключ 1 Основной материал Длина резьбы <b>Классификации</b> ETIM 6.0	1.5 mm 72 mm Полиамид, армированный стекловолокном 7 mm	Галогены Размер под ключ 2 Резьба (наружная)	Нет 83 mm М 63	
Силикон Шаг резьбы Размер под ключ 1 Основной материал Длина резьбы Классификации  ETIM 6.0 ETIM 8.0	1.5 mm 72 mm Полиамид, армированный стекловолокном 7 mm	Галогены Размер под ключ 2 Резьба (наружная) ЕТІМ 7.0	Нет 83 mm М 63	
Силикон Шаг резьбы Размер под ключ 1 Основной материал Длина резьбы	1.5 mm 72 mm Полиамид, армированный стекловолокном 7 mm  ЕСО00940 ЕСО00940	Галогены Размер под ключ 2 Резьба (наружная)  ЕТІМ 7.0 ЕТІМ 9.0	Нет 83 mm М 63 ЕСООО940 ЕСООО940	
Силикон Шаг резьбы Размер под ключ 1 Основной материал Длина резьбы Классификации  ЕТІМ 6.0 ETІМ 8.0 ETІМ 10.0	1.5 mm 72 mm Полиамид, армированный стекловолокном 7 mm  ЕСООО940 ЕСООО940 ЕСООО940	Галогены Размер под ключ 2 Резьба (наружная)  ЕТІМ 7.0 ЕТІМ 9.0 ECLASS 9.0	Нет 83 mm M 63 EC000940 EC000940 27-14-44-24	
Силикон Шаг резьбы Размер под ключ 1 Основной материал Длина резьбы Классификации  ЕТІМ 6.0 ЕТІМ 8.0 ETІМ 10.0 ECLASS 9.1	1.5 mm 72 mm Полиамид, армированный стекловолокном 7 mm  ЕСООО940 ЕСООО940 27-14-44-24	Галогены Размер под ключ 2 Резьба (наружная)  ЕТІМ 7.0 ЕТІМ 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	Нет 83 mm M 63 EC000940 EC000940 27-14-44-24 27-14-44-24	

# Справочный листок технических данных

## Weidmüller **₹**

### **CABTITE LNS M63 BK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold Germany

Изображения	www.weidmueller.com		
Габаритный чертеж			