Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Отвертка Torx® TH с отверстием в острие лезвия (для предотвращения недозволенных манипуляций), SD TH для завинчивания стопорных винтов Torx® и Torx®-TH (средний штифт в профиле), хромистое острие Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

Версия	Отвертка, Длина лезвия: 80 mm
Заказ №	<u>2749500000</u>
Тип	SD T10 TR X 80
GTIN (EAN)	4050118895827
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

21-04-04-13

21-04-04-13

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Dag		n			ССЫ
газ	ме	UЫ	и	ма	ССЫ

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

і азмеры и массы					
Ширина	185 mm	Ширина (в дюймах)	7.2835 inch		
Диаметр	10 mm	Масса нетто	33.44 g		
Экологическое соответст	вие изделия				
Состояние соответствия RoHS	Не затронуто				
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%				
Технические данные			,		
Описание артикула	Отвертка, TR 10				
Инструменты для затяжки	1				
Ширина лезвия (В)	10 mm	Форма	Torx		
Размер	Т10 Длина лезвия		80 mm		
Классификации			,		
ETIM 6.0	EC000801	ETIM 7.0	EC000801		
ETIM 8.0	EC000801	ETIM 9.0	EC000801		
ETIM 10.0	EC000801	ECLASS 9.0	21-04-04-13		
ECLASS 9.1	21-04-04-13	ECLASS 10.0	21-04-04-13		

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

21-04-04-13

21-04-04-13

21-04-04-13