

MCV APG 6



Вставки для нашей системы WeiCoS предлагаются для всех других соединительных систем. Номенклатура изделий включает предварительно собранные соединители с 1–10 контактами с возможностью индивидуальной сборки. Такое разнообразие обеспечивает максимальную эксплуатационную гибкость. Индивидуальные принадлежности повышают безопасность и защиту от воздействия окружающей среды.

Основные данные для заказа

Версия	Серия А, Концевая пластина
Заказ №	2762380000
Тип	MCV APG 6
GTIN (EAN)	4064675021384
Кол.	50 Штука

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	41.8 mm
Высота	24.3 mm
Ширина	2.45 mm
Масса нетто	0.5 g

Глубина (дюймов)	1.6457 inch
Высота (в дюймах)	0.9567 inch
Ширина (в дюймах)	0.0965 inch

Температуры

Температура при длительном использовании, мин.	-60 °C	Температура при длительном использовании, макс.	130 °C
---	--------	--	--------

Дополнительные технические данные

с фиксаторами	Да
Вид крепления	зафиксированный

с фиксатором	Да
Вид монтажа	зафиксированный

Характеристики материала

Основной материал	Материал Wemid
Класс пожаростойкости UL 94	V-O

Цветовой код	Темно-бежевый
--------------	---------------

Классификации

ETIM 8.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886
ECLASS 15.0	27-25-03-01

ETIM 9.0	EC000886
ECLASS 14.0	27-25-03-01