Справочный листок технических дан-

HDC HP 250 R KIT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

Основные данные для заказа

Версия	HDC - вставка, Гнездо, Штекер, Типоразмер установки: 250
Заказ №	<u>2786460000</u>
Тип	HDC HP 250 R KIT
GTIN (EAN)	4064675064008
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

HDC HP 250 R KIT

Разме	n Lan	мас	CHI
i asime	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	was	CDI

і азмеры и массы			
П	C2 F	D	0.4000 in all
Длина	62.5 mm	Длина (в дюймах)	2.4606 inch
Масса нетто	218.11 g		
Температуры			
Предельная температура	-50 °C 120 °C		
Общие данные			
T	050	V	V 0
Типоразмер установки	250	Класс пожаростойкости UL 94 Тип	V-0
Цветовой код	черный		Гнездо, Штекер
Основной материал	Сплав медный	Серия	HighPower
Не содержит галогенов	false	BG	250
Исполнение			
Типоразмер установки	250	Основной материал	Сплав медный
BG	250		
Классификации			
ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943 EC002943
ETIM 10.0	EC002943 EC002943	ECLASS 9.0	27-44-02-92
ECLASS 9.1	27-44-01-90	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-44-02-92
	27-44-01-90		
ECLASS 11.0		ECLASS 12.0	27-44-02-92
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-44-02-92 27-44-02-92	ECLASS 14.0	27-44-02-92

Справочный листок технических данных

Weidmüller **3**

HDC HP 250 R KIT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

