Справочный листок технических данных

SU 10.16 BFSC P 35X 14



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Основные данные для заказа

Версия	Штекерный соединитель печатной платы, Кре-		
	пежный винт		
Заказ №	<u>2812340000</u>		
Тип	SU 10.16 BFSC P 35X 14		
GTIN (EAN)	4064675295495		
Кол.	50 Штука		
Продуктное отношен	ие		

Справочный листок технических данных



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

SU 10.16 BFSC P 35X 14

Технические данные

Сертификаты				
ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
Масса нетто	0.35 g			
Экологическое соответстви	е изделия			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения			
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%			
Упаковка				
Длина VPE	60.00 mm	VPE c	60.00 mm	
Высота VPE	25.00 mm	VIEC	00.00 11111	
Данные о материалах				
			10.00	
Материал контакта Температура хранения, макс.	Сплав меди 70°C	Температура хранения, мин.	-40 °C	
Номинальные характеристи	ики по IEC			
пройдены испытания по стандарту	IEC 60664-1, IEC 61984			
Важное примечание			'	
Соответствие ІРС	Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в			
	соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными			
	свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об			
	изделиях могут быть рассмотрены по запросу.			
Примечания	\bullet Long term storage of the product with average temperature of 50 $^\circ\text{C}$ and maximum humidity 70%, 36 months			
Классификации				
ETIMA 0.0	50000040	ETIM 7.0	50000040	
ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943	
ETIM 8.0	EC002943 27-44-04-92	ECLASS 9.0	27-44-04-92 27-44-04-92	
ECLASS 9.1	Z1-44-U4-9Z	ECLASS 10.0	Z/-44-U4-9Z	

ECLASS 11.0

Статус каталога / Изображения

27-46-04-05