Справочный листок технических дан-

WEP 2C 4 BK



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Полный набор принадлежностей в линейке Klippon® Connect идеально подобран до мельчайших деталей. Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых норм

Основные данные для заказа

Концевая пластина для клемм, черный, Высота: 60 mm, Ширина: 2 mm, V-0, Материал Wemid, с фиксатором: Да
<u>2894230000</u>
WEP 2C 4 BK
4064675885214
20 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты			
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы	1		
Глубина	39 mm	Глубина (дюймов)	1.5354 inch
Высота	60 mm	Высота (в дюймах)	2.3622 inch
Ширина	2 mm	Ширина (в дюймах)	0.0787 inch
Масса нетто	2.31 g		
Температуры			1
Температура при длительном	-60 °C	Температура при длительном	130 °C
использовании, мин.	00 0	использовании, макс.	100 0
Экологическое соответств	вие изделия		'
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без искл	ючения	
Состояние соответствия RoHS REACH SVHC	Соответствует без искл Нет SVHC выше 0,1 wt ^c		
	Heт SVHC выше 0,1 wt ^c		
REACH SVHC Дополнительные техничес	Нет SVHC выше 0,1 wt ^c		
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt ^c		
REACH SVHC Дополнительные техничес	Нет SVHC выше 0,1 wt ^c ские данные Да		
REACH SVHC Дополнительные техничес с фиксатором Характеристики материал	Нет SVHC выше 0,1 wt ^c ские данные Да	%	черный
REACH SVHC Дополнительные техничес с фиксатором	Нет SVHC выше 0,1 wt ^c ские данные Да		черный
REACH SVHC Дополнительные техничес с фиксатором Характеристики материал Основной материал	Нет SVHC выше 0,1 wt ^c ские данные Да па Материал Wemid	%	черный
REACH SVHC Дополнительные техничес с фиксатором Характеристики материал Основной материал Класс пожаростойкости UL 94	Нет SVHC выше 0,1 wt ^c ские данные Да па Материал Wemid V-0		
REACH SVHC Дополнительные техничес с фиксатором Характеристики материал Основной материал Класс пожаростойкости UL 94 Классификации ETIM 6.0	Нет SVHC выше 0,1 wt ^c СКИЕ ДАННЫЕ Да Материал Wemid V-0 EC000886	Дветовой код ЕТІМ 7.0	EC000886
REACH SVHC Дополнительные техничес с фиксатором Характеристики материал Основной материал Класс пожаростойкости UL 94 Классификации ETIM 6.0 ETIM 8.0	Нет SVHC выше 0,1 wt ^c СКИЕ ДАННЫЕ Да Материал Wemid V-0 EC000886 EC000886		EC000886 EC000886
REACH SVHC Дополнительные техничес с фиксатором Характеристики материал Основной материал Класс пожаростойкости UL 94 Классификации ЕТІМ 6.0 ЕТІМ 8.0 ЕТІМ 10.0	Нет SVHC выше 0,1 wt ^c СКИЕ ДАННЫЕ Да Материал Wemid V-0 EC000886 EC000886 EC000886	ЕТІМ 7.0 ETІМ 9.0 ECLASS 9.1	EC000886 EC000886 27-14-11-33
REACH SVHC Дополнительные техничес с фиксатором Характеристики материал Основной материал Класс пожаростойкости UL 94 Классификации ЕТІМ 6.0 ЕТІМ 8.0 ЕТІМ 10.0 ECLASS 10.0	Нет SVHC выше 0,1 wt ^c СКИЕ ДАННЫЕ Да Материал Wemid V-0 EC000886 EC000886 EC000886 27-14-11-33		EC000886 EC000886 27-14-11-33 27-14-11-33
REACH SVHC Дополнительные техничес с фиксатором Характеристики материал Основной материал Класс пожаростойкости UL 94 Классификации ЕТІМ 6.0 ЕТІМ 8.0 ЕТІМ 10.0	Нет SVHC выше 0,1 wt ^c СКИЕ ДАННЫЕ Да Материал Wemid V-0 EC000886 EC000886 EC000886	ЕТІМ 7.0 ETІМ 9.0 ECLASS 9.1	EC000886 EC000886 27-14-11-33

Справочный листок технических данных

WEP 2C 4 BK



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

MultiFit



MultiMark MultiFit

Для разъемов конкурирующих производителей. Эластичное покрытие упрощает установку. Данный специальный материал позволяет лентам растягиваться в соответствии с небольшими расхождениями в размерах, особенно при длинных клеммах.

Разрешение при печати 300 точек на дюйм позволяет обеспечить удобочитаемый шрифт.Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Совместимость с модульными клеммами Weidmüller
- Стойкая и долговременная печать
- Экономия времени на установку благодаря непрерывным лентам
- Удобство монтажа благодаря инновационному композитному материалу
- Большое поле на этикетке для оптимальной разборчивости
- Высокие уровни гибкости благодаря независимости от производителя
- · Firm hold and durable printing
- · Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence
-] Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- · Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

Основные данные для заказа

 Тип
 EL KSM 10.6 MM WS 30M
 Версия

 Заказ №
 2799270000
 Маркировка клеммы, 10.6 x 5 mm, белый

 GTIN (EAN)
 4064675261032

 Кол.
 1 ST

Дата создания 18.11.2025 08:42:25 MEZ

Статус каталога / Изображения