Справочный листок технических данных

VPU AC FB 16-3



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Основные данные для заказа

	·	
Заказ №	2904370000	
Тип	VPU AC FB 16-3	
GTIN (EAN)	4099986009783	
Кол.	10 Штука	

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты					
ROHS	Соответствовать				
Размеры и массы					
Масса нетто	6.5 g				
Температуры					
Температура хранения	Рабочая температура				
Экологическое соответст	вие изделия		'		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения				
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 v	vt%			
Номинальные характерис					
Количество полюсов	тики IEC / RU 3				
Количество полюсов Общие данные	3				
Количество полюсов Общие данные Цветовой код					
Количество полюсов Общие данные Цветовой код Общие параметры	З	Проторой кол	conuŭ		
Количество полюсов Общие данные Цветовой код Общие параметры Количество полюсов	3	Цветовой код	серый		
Количество полюсов Общие данные Цветовой код Общие параметры Количество полюсов	З	Цветовой код	серый		
Количество полюсов Общие данные Цветовой код Общие параметры Количество полюсов Классификации	З	Цветовой код ЕТІМ 7.0	серый		
Количество полюсов Общие данные Цветовой код Общие параметры Количество полюсов Классификации ETIM 6.0	3 серый				
Количество полюсов Общие данные Цветовой код Общие параметры Количество полюсов Классификации ETIM 6.0 ETIM 8.0	3 серый 3 EC002496	ETIM 7.0	EC002496		
Количество полюсов Общие данные Цветовой код Общие параметры Количество полюсов Классификации ЕТІМ 6.0 ЕТІМ 8.0 ЕТІМ 10.0	3 серый 3 EC002496 EC002496	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC002496 EC002496		
Количество полюсов Общие данные Цветовой код Общие параметры Количество полюсов Классификации ЕТІМ 6.0 ЕТІМ 8.0 ЕТІМ 10.0 ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	3 серый 3 EC002496 EC002496 EC002496	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.1	EC002496 EC002496 27-13-92-90		