## Справочный листок технических дан-

### **WIRE FEEDER**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



- Для автоматической обрезки отдельных проводов по длине
- Высокая воспроизводимость благодаря прецизионному сервоприводу пост. тока
- Интерфейс для управления автоматической кабелерезкой с помощью IBM-совместимых ПК

#### Основные данные для заказа

Версия	Автоматические машины, Заменяемая деталь
Заказ №	<u>3064910000</u>
Тип	WIRE FEEDER
GTIN (EAN)	4099987058360
Кол.	1 Штука

# данных





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### **WIRE FEEDER**

### Технические данные

_			
Ce	рти	фик	аты

ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Высота	100 mm	Высота (в дюймах)	3.937 inch
Ширина	170 mm	Ширина (в дюймах)	6.6929 inch
Масса нетто	2500 g		
iviacchiphicagnii			
Классификации ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC002778 EC002778	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC002778 EC002778
ETIM 6.0			
ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC002778 EC002778	ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC002778 17-13-01-01
ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	EC002778 EC002778 17-13-01-03	ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC002778 17-13-01-01 17-13-01-03