


## Изображение изделия



Серия Klippon® K, аксессуары

### Основные данные для заказа

Версия	Klippon K (корпус из алюминия, пустой), Монтажная панель, Монтажная пластина, Высота: 110 mm, Ширина: 150 mm, Глубина: 2 mm, Основной материал: Сталь листовая, оцинкованная, оцинкованный, серебряный
Заказ №	<a href="#">3073080000</a>
Тип	MOPL K5 STAHL
GTIN (EAN)	4008190858018
Кол.	1 Штука

## MOPL K5 STAHL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Глубина	2 mm	Глубина (дюймов)	0.0787 inch
Высота	110 mm	Высота (в дюймах)	4.3307 inch
Ширина	150 mm	Ширина (в дюймах)	5.9055 inch
Размеры крепежа, высота	55 mm	Размеры крепежа, ширина	138 mm
Масса нетто	209 g		

### Температуры

Рабочая температура

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Общие данные

Толщина материала	2 mm	Вид крепления	привинченный
Поверхность	оцинкованный	Основной материал	Сталь листовая, оцинкованная

### Общие данные - аксессуары

Толщина материала	2 mm	Вид крепления	привинченный
Поверхность	оцинкованный	Основной материал	Сталь листовая, оцинкованная
Размеры крепежа, ширина	138 mm	Размеры крепежа, высота	55 mm

### Классификации

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

**MOPL K5 STAHL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Аксессуары**

**Глубина: 7,5 мм**

Серия Klirpon® K, аксессуары



**Основные данные для заказа**

Тип	TS35X7.5 ST K5	Версия	
Заказ №	<a href="#">8000003902</a>	Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 148 мм, без	
GTIN (EAN)	4050118652635	продольного отверстия, Сталь, с гальваническим цинковым	
Кол.	20 ST	покрытием и пассивированный	