

AC SB E 5A 1POL PO 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Основные данные для заказа

Версия	Фотоэлектрическое оборудование, Кнопка аварийного останова, 1-конт., 600 В перем. тока, 5 А, Корпус в сборе
Заказ №	3077660000
Тип	AC SB E 5A 1POL PO 06KV
GTIN (EAN)	4099987081887
Кол.	1 Штука

AC SB E 5A 1POL PO 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	117 mm	Глубина (дюймов)	4.6063 inch
Высота	80 mm	Высота (в дюймах)	3.1496 inch
Ширина	72 mm	Ширина (в дюймах)	2.8346 inch
Масса нетто	233 g		

Температуры

Температура окружающей среды	-25 °C...70 °C	Влажность	5 - 95 % (без конденсации)
------------------------------	----------------	-----------	----------------------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Гарантия

Период времени	5 лет
----------------	-------

Корпус

Вид монтажа	4 винта
-------------	---------

Общие данные

Вид защиты	IP66
------------	------

Кнопка аварийного останова

Вид монтажа	4 винта	Индикация состояния	2-ступенчатый
Макс. продолжительное напряжение, U _c (AC)	500 V	Макс. продолжительное напряжение, U _c (DC)	212 V
Количество контактов в виде НЗ контакта	1	Степень защиты (NEMA)	1
Диаметр элемента кнопки	45 mm	Способ разблокировки	Разблокировка вращения
Status indicator available	Да	Количество контактов в виде НР контакта	1

Классификации

ETIM 8.0	EC002034	ETIM 9.0	EC002034
ETIM 10.0	EC002034	ECLASS 14.0	27-37-12-44
ECLASS 15.0	27-37-12-44		

Тендерные спецификации

Подробная спецификация	PV emergency stop switch.
------------------------	---------------------------

AC SB E 5A 1POL PO 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Suitable for remote triggering of a fireman switch to switch off the AC side.

Max. Continuous voltage, U_c (AC): 500 V

Max. Continuous voltage, U_c (DC): 212 V The switch is unlocked via a rotary release.

Number of contacts as NO contact: 1

Number of contacts as NC contacts: 1

Number of switching positions: 2 The switch is mounted using 4 screws.

The electrical connection is made via cable glands.

Protection class (IP): 65

Protection class (NEMA): 4X

Complete device with protective collar.

Dimensions HxWxD: 80x72x117 mm.


Approval according to low voltage switchgear EN 60947-1:2007 + A1:2011 + A2:2014

AC SB E 5A 1POL PO 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



Аксессуары

Пожарный выключатель



Для безопасного удаленного выключения Фотоэлектрические системы на крышах могут требовать наличия устройства разъединения в точке ввода проводов в здание, подключенной к его электроэнергетической системе. Благодаря этому пожарная бригада может проводить работы по тушению в чрезвычайных ситуациях без излишнего риска. После восстановления электропитания пожарный переключатель фотоэлектрической системы Next автоматически повторно подключает фотоэлектрические нити.

Основные данные для заказа

Тип	PVC DC 2I 1O 2MPP RD SP...	Версия
Заказ №	8000098970	Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка,
GTIN (EAN)	4099986665293	Пожарный коммутатор, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 2 входа/1 выход
Кол.	1 ST	для каждого MPP, Устройство защиты от перенапряжения I / II, Удаленный разъединитель, MC4-Evo 2
Тип	PVC DC 2I 1O 2MPP RD SP...	Версия
Заказ №	8000114374	Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка,
GTIN (EAN)	4099986766976	Пожарный коммутатор, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 2 входа/1 выход
Кол.	1 ST	для каждого MPP, Устройство защиты от перенапряжения I / II, Удаленный разъединитель, WM4C
Тип	PVC DC 2I 1O 4MPP RD EV...	Версия
Заказ №	8000111429	Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка,
GTIN (EAN)	4099986853614	Пожарный коммутатор, PV Next, 1100 V, 4 MPP, 2 входа/1 выход
Кол.	1 ST	для каждого MPP, Удаленный разъединитель, MC4-Evo 2
Тип	PVC DC 2I 1O 4MPP RD SP...	Версия
Заказ №	8000110665	Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка,
GTIN (EAN)	4099986786530	Пожарный коммутатор, PV Next, 1100 V, 4 MPP, 2 входа/1 выход
Кол.	1 ST	для каждого MPP, Устройство защиты от перенапряжения I / II, Удаленный разъединитель, MC4-Evo 2
Тип	PVC DC 2I 1O 4MPP RD SP...	Версия
Заказ №	8000115470	Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка,
GTIN (EAN)	4099986849969	Пожарный коммутатор, PV Next, 1100 V, 4 MPP, 2 входа/1 выход
Кол.	1 ST	для каждого MPP, Устройство защиты от перенапряжения I / II, Удаленный разъединитель, WM4C
Тип	PVC DC 2I 1O 4MPP RD WM...	Версия
Заказ №	8000115472	Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка,
GTIN (EAN)	4099986878853	Пожарный коммутатор, PV Next, 1100 V, 4 MPP, 2 входа/1 выход
Кол.	1 ST	для каждого MPP, Удаленный разъединитель, WM4C
Тип	PVC DC 2I 1O 6MPP RD EV...	Версия
Заказ №	8000111430	Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка,
GTIN (EAN)	4099986875555	Пожарный коммутатор, PV Next, 1100 V, 6 MPP, 2 входа/1 выход
Кол.	1 ST	для каждого MPP, Удаленный разъединитель, MC4-Evo 2
Тип	PVC DC 2I 1O 6MPP RD SP...	Версия
Заказ №	8000111274	Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка,
GTIN (EAN)	4099986883994	Пожарный коммутатор, PV Next, 1100 V, 6 MPP, 2 входа/1 выход
Кол.	1 ST	для каждого MPP, Удаленный разъединитель, Устройство защиты от перенапряжения I / II, MC4-Evo 2

AC SB E 5A 1POL PO 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	PVC DC 2I 1O 6MPP RD SP...	Версия
Заказ №	8000115471	Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка,
GTIN (EAN)	4099986884205	Пожарный коммутатор, PV Next, 1100 V, 6 MPP, 2 входа/1 выход
Кол.	1 ST	для каждого MPP, Удаленный разъединитель, Устройство защиты от перенапряжения I / II, WM4C
Тип	PVC DC 2I 1O 6MPP RD WM...	Версия
Заказ №	8000115473	Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка,
GTIN (EAN)	4099986874275	Пожарный коммутатор, PV Next, 1100 V, 6 MPP, 2 входа/1 выход
Кол.	1 ST	для каждого MPP, Удаленный разъединитель, WM4C
Тип	PVC DC 2I 2O 10MPP RD E...	Версия
Заказ №	8000130051	Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка,
GTIN (EAN)	4099987124980	Пожарный коммутатор, PV Next, 10 MPP, 2 входа/2 выхода для
Кол.	1 ST	каждого MPP, Удаленный разъединитель, MC4-Evo 2, 1100 V
Тип	PVC DC 2I 2O 10MPP RD S...	Версия
Заказ №	3149710000	Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка,
GTIN (EAN)	4099987599900	Пожарный коммутатор, PV Next, 10 MPP, 2 входа/2 выхода
Кол.	1 ST	для каждого MPP, Устройство защиты от перенапряжения I / II, Удаленный разъединитель, Кабельный ввод, 1100 V
Тип	PVC DC 2I 2O 10MPP RD S...	Версия
Заказ №	8000130058	Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка,
GTIN (EAN)	4099987231763	Пожарный коммутатор, PV Next, 10 MPP, 2 входа/2 выхода
Кол.	1 ST	для каждого MPP, Устройство защиты от перенапряжения I / II, Удаленный разъединитель, MC4-Evo 2, 1100 V
Тип	PVC DC 2I 2O 10MPP RD S...	Версия
Заказ №	8000130053	Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка,
GTIN (EAN)	4099987231770	Пожарный коммутатор, PV Next, 10 MPP, 2 входа/2 выхода
Кол.	1 ST	для каждого MPP, Устройство защиты от перенапряжения I / II, Удаленный разъединитель, WM4C, 1100 V
Тип	PVC DC 2I 2O 10MPP RD W...	Версия
Заказ №	8000130052	Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка,
GTIN (EAN)	4099987124997	Пожарный коммутатор, PV Next, 10 MPP, 2 входа/2 выхода для
Кол.	1 ST	каждого MPP, Удаленный разъединитель, WM4C, 1100 V
Тип	PVC DC 2I 2O 12MPP RD E...	Версия
Заказ №	8000130054	Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка,
GTIN (EAN)	4099987125000	Пожарный коммутатор, PV Next, 12 MPP, 2 входа/2 выхода для
Кол.	1 ST	каждого MPP, Удаленный разъединитель, MC4-Evo 2, 1100 V
Тип	PVC DC 2I 2O 12MPP RD S...	Версия
Заказ №	3149720000	Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка,
GTIN (EAN)	4099987599917	Пожарный коммутатор, PV Next, 12 MPP, 2 входа/2 выхода
Кол.	1 ST	для каждого MPP, Устройство защиты от перенапряжения I / II, Удаленный разъединитель, Кабельный ввод, 1100 V
Тип	PVC DC 2I 2O 12MPP RD S...	Версия
Заказ №	8000130056	Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка,
GTIN (EAN)	4099987231794	Пожарный коммутатор, PV Next, 12 MPP, 2 входа/2 выхода
Кол.	1 ST	для каждого MPP, Устройство защиты от перенапряжения I / II, Удаленный разъединитель, MC4-Evo 2, 1100 V
Тип	PVC DC 2I 2O 12MPP RD S...	Версия
Заказ №	8000130057	Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка,
GTIN (EAN)	4099987231800	Пожарный коммутатор, PV Next, 12 MPP, 2 входа/2 выхода
Кол.	1 ST	для каждого MPP, Устройство защиты от перенапряжения I / II, Удаленный разъединитель, WM4C, 1100 V

AC SB E 5A 1POL PO 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	PVC DC 2I 2O 12MPP RD W...	Версия
Заказ №	8000130055	Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка,
GTIN (EAN)	4099987 125024	Пожарный коммутатор, PV Next, 12 MPP, 2 входа/2 выхода для
Кол.	1 ST	каждого MPP, Удаленный разъединитель, WM4C, 1100 V
Тип	PVN DC 2I 1O 1MPP RD CG...	Версия
Заказ №	2778850000	Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка,
GTIN (EAN)	4064675047605	Пожарный коммутатор, PV Next, 1 MPP, 2 входа/1 выход для
Кол.	1 ST	каждого MPP, Удаленный разъединитель, Кабельный ввод, 1100 V
Тип	PVN DC 2I 1O 1MPP RD EV...	Версия
Заказ №	2888520000	Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка,
GTIN (EAN)	4064675875567	Пожарный коммутатор, PV Next, 1 MPP, 2 входа/1 выход для
Кол.	1 ST	каждого MPP, Удаленный разъединитель, MC4-Evo 2, 1100 V
Тип	PVN DC 2I 1O 1MPP RD WM...	Версия
Заказ №	2778860000	Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка,
GTIN (EAN)	4064675047612	Пожарный коммутатор, PV Next, 1 MPP, 2 входа/1 выход для
Кол.	1 ST	каждого MPP, Удаленный разъединитель, WM4C, 1100 V
Тип	PVN DC 2I 1O 2MPP RD CG...	Версия
Заказ №	2778870000	Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка,
GTIN (EAN)	4064675047629	Пожарный коммутатор, PV Next, 2 MPP, 2 входа/1 выход для
Кол.	1 ST	каждого MPP, Удаленный разъединитель, Кабельный ввод, 1100 V
Тип	PVN DC 2I 1O 2MPP RD EV...	Версия
Заказ №	2888530000	Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка,
GTIN (EAN)	4064675875574	Пожарный коммутатор, PV Next, 2 MPP, 2 входа/1 выход для
Кол.	1 ST	каждого MPP, Удаленный разъединитель, MC4-Evo 2, 1100 V
Тип	PVN DC 2I 1O 2MPP RD WM...	Версия
Заказ №	2778880000	Фотоэлектрическое оборудование, Соединительная коробка,
GTIN (EAN)	4064675047636	Пожарный коммутатор, PV Next, 2 MPP, 2 входа/1 выход для
Кол.	1 ST	каждого MPP, Удаленный разъединитель, WM4C, 1100 V