## Справочный листок технических дан-

#### IE-C6NO8LW0003S40S40-W-K6KV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Предварительно собранные кабели с двумя RJ45 в IP20, подходят для интеллектуальных измерителей, Cat. 6 Microline, — сверхтонкие (AWG30), неэкранированные, для ограниченного пространства, другие цвета по запросу

#### Основные данные для заказа

Соединительный кабель Mircoline, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat. 6, LSZH (малодымный безгало- генный компаунд), 0.3 m, , прямой, 6 кВ
<u>3109120003</u>
IE-C6NO8LW0003S40S40-W-K6KV
4099987186414
1 Штука

### Справочный листок технических данных

## Weidmüller **¾**

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### IE-C6NO8LW0003S40S40-W-K6KV

Техни	ически	е данны	ые
-------	--------	---------	----

технические дан	ные				
Сертификаты					
Допуски к эксплуатации					
	CF				
	• •				
ROHS	Соответствовать				
Размеры и массы					
Длина Масса нетто	0.3 m 14.8 g	Длина (в дюймах)	11.811 inch		
	14.5 g				
Температуры					
Температура хранения		Рабочая температура	-20 °C60 °C		
Экологическое соответств	48 N3U8UNG		1		
OKO/IOI W TECKOE COOTBETCTB	е изделин				
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключе	ения			
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%	Нет SVHC выше 0,1 wt%			
Общие стандарты					
Вилочный разъем, стандарт	IEC 60603-7				
	IEC 00003-7				
Стандарты					
Вилочный разъем, стандарт	IEC 60603-7				
	-				
Электрические свойства	·				
Допустимая токовая нагрузка при	1 A	PoE / PoE+	согласно IEEE 802.3at		
50 °C					
Вилка левосторонняя					
Штекер левый	RJ45, IP20, штыревой				
штокор жовый	контакт, прямой, штекер,				
	экранированный		<u> </u>		
Вилка правосторонняя					
Штекер правый	RJ45, IP20, штыревой				
штекер правыи	контакт, прямой, штекер,				
	экранированный				
Конструкция кабеля					
Прот оболошки	болий	Соцоцио	Av2vA\M(C20./7		
Цвет оболочки Экранирование	белый U/UTP	Сечение Количество жил	4x2xAWG30/7 8		
Изоляция	PE	Диаметр оболочки, макс.	3.3 mm		
Диаметр оболочки, мин.	2.9 mm	Материал оболочки	LSZH (малодымный		
	белый/синий, белый/		безгалогенный компаунд)		
цьотовал кодировка	оранжевый, белый/ зеленый белый /				

2 Статус каталога / Изображения

зеленый, белый / коричневый

## Справочный листок технических данных





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### IE-C6NO8LW0003S40S40-W-K6KV

IEX	ничесі	сие да	Інные

Механические свойс	тва и свойства материала каб	<b>ј</b> еля	
Цветовой код	белый		
цветовой код	Оелыи		
Штекер			
Штекер правый	RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, экранированный	Штекер левый	RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер экранированный
Электрические свой	ства кабеля		'
Номинальное импульсное н	апряжение 6 кВ	Категория	Cat. 6
Классификации			
ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-08
ECLASS 9.1	27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-08
ECLASS 11.0	27-06-03-08	ECLASS 12.0	27-06-03-08
ECLASS 13.0	27-06-03-08	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

# Справочный листок технических данных

### Weidmüller **3**

#### IE-C6NO8LW0003S40S40-W-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

