Справочный листок технических дан-

PICOPAK-VI70-RDIV-P



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Продукт еще недоступен, предварительные данные продукта.



Основные данные для заказа

Версия	Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 0 70 В, Выход : 0-10 V, Напряжение питания: Нет	
	внешнего питания	
Заказ №	<u>3127370000</u>	
Тип	PICOPAK-VI70-RDIV-P	
GTIN (EAN)	4099987294959	
Кол.	10 Штука	

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-21-01-20

27-21-01-20

27-21-01-20

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертифи	ікаты
---------	-------

Допуски к эксплуатации



27-21-01-20

27-21-01-20

27-21-01-20

27-21-01-20

Размеры и массы			
	22.5		0.4000: 1
Глубина	62.5 mm	Глубина (дюймов)	2.4606 inch
Высота	89.4 mm 6.4 mm	Высота (в дюймах)	3.5197 inch
<u>Ширина</u> Масса нетто	0.4 mm 0 g	Ширина (в дюймах)	0.252 inch
Температуры			ı
температуры			
Температура хранения		Рабочая температура	
Вход			
Сопротивление	192 kΩ	Входной диапазон измерения	070 V
Выход			
Выходное напряжение, замечание	010 V	Напряжение питания (выход)	нет
Общие данные			
		_	
Область применения	Делитель напряжения	Точность	0,1 % (базовая ошибка при выходе полного масштаба) делителя напряжения
Вид защиты	IP20	Напряжение питания	Нет внешнего питания
Конфигурация	нет	Рабочая высота	≤ 2000 м
Классификации			
ETIM 6.0	EC002653	ETIM 7.0	EC002653
ETIM 8.0	EC002653 EC002653	ETIM 9.0	EC002653 EC002653
ETIM 10.0	EC002653 EC002653	ECLASS 9.0	27-21-01-20
LINVI TO.U	LC002003	LULASS S.U	∠1-∠1-∪1-∠U

ECLASS 10.0

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

ECLASS 9.1

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

PICOPAK-VI70-RDIV-P

Изображения

11 41— 21 51— 71—

