Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия







Концевые пластины крепятся к открытой стороне последней клеммы перед концевым стопором. Благодаря использованию концевой пластины обеспечивается работоспособность клеммы и заданное расчетное напряжение. Гарантируется защита от прикосновения к деталям, находящимся под напряжением, и таким образом клеммы безопасны для прикосновения.

Основные данные для заказа

Версия	Z-серия, Концевая пластина, Разделительная
	перегородка
Заказ №	<u>7904110000</u>
Тип	ZAP/TW 4/3AN BL
GTIN (EAN)	4008190575991
Кол.	20 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
Γ	24.05	Fare (and)	1.070 in all	
Глубина	34.85 mm	Глубина (дюймов)	1.372 inch	
Высота	83.8 mm	Высота (в дюймах)	3.2992 inch	
Ширина Мараз на т а	2 mm	Ширина (в дюймах)	0.0787 inch	
Масса нетто	4.3 g			
Температуры				
Температура уранения	-25 °C55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C	
Температура хранения Температура при длительном	-50 °C	Температура окружающей среды	-5 C40 C	
температура при длительном использовании, мин.	-50 C	использовании, макс.	120 C	
Экологическое соответст	вие изделия			
Company of the Park of the Par	C			
Состояние соответствия RoHS REACH SVHC	Соответствует без исключе	ния		
	Нет SVHC выше 0,1 wt%	0.058 kg CO2eg.		
Углеродный след продукта	Производственный цикл	U.U58 kg CUZeq.		
Дополнительные техничес	ские данные			
с фиксатором	Да	Указание по установке	Непосредственный монтаж	
Общие сведения				
Указание по установке	Непосредственный монтаж			
Параметры системы			,	
Исполнение	Концевая и промежуточная пластина			
Размеры				
Смещение TS 35	47.5 mm			
·				
Характеристики материал	Id			
Основной материал	Материал Wemid	Цветовой код	синий	
Класс пожаростойкости UL 94	V-0			
Классификации	1			
топассификации				
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886	
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886	
	EC000886	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ETIM 10.0	LCCCCCCC			
			27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-92 27-14-11-92	
ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 ECLASS 13.0			27-14-11-92 27-14-11-92 27-25-03-01	

Дата создания 18.11.2025 05:32:22 MEZ

Статус каталога / Изображения