

AC N 160A 4POL DE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Основные данные для заказа

Версия	Фотоэлектрическое оборудование, Grid protection system, 400 V, 160 A, 4-конт., Apparent generator power max. 110 kVA, TT, TN-S
Заказ №	8000161612
Тип	AC N 160A 4POL DE
GTIN (EAN)	409998758255 1
Кол.	1 Штука

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	230 mm	Глубина (дюймов)	9.0551 inch
Высота	907 mm	Высота (в дюймах)	35.7086 inch
Ширина	370 mm	Ширина (в дюймах)	14.5669 inch
Масса нетто	10004.19 g		

Корпус

Класс защиты	I	Подходит для монтажа в распределительном щите	Нет
--------------	---	---	-----

Разъединитель

Расчетная отключающая способность	100 kA	Категория применения согласно IEC 60947	AC-22A
-----------------------------------	--------	---	--------

Соединение

Количество полюсов	4	Поперечное сечение проводника, макс.	95 mm ²
Соединение	Винтовое соединение		

Триппинг

С термозащитой от перегрузки	Да	С расцепителем максимального тока	Да
С функцией защиты от замыканий на землю	Нет	Величина перегрузки по току, мин.	112 A
Величина перегрузки по току, макс.	160 A		

Электрические параметры

Низковольтная сеть	TT, TN-S	Номинальное напряжение	400 V
Частота	50 Hz	Ток короткого замыкания, макс.	100 kA
Полная мощность генераторной установки, макс.	110 kVA	Номинальный ток	160 A
Резервный предохранитель (гГ/гЛ), макс.	160 A		

Классификации

ETIM 8.0	EC002283	ETIM 9.0	EC002283
ETIM 10.0	EC002283	ECLASS 14.0	27-37-04-09
ECLASS 15.0	27-37-04-09		

Изображения



AC N 160A 4POL DE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Устойчивые к ультрафиолетовому излучению кабельные стяжки



Устойчивый к ультрафиолетовому излучению полиамид 6.6 гарантирует исключительную устойчивость наших специальных кабельных стяжек даже в условиях сильного УФ излучения. Превосходны для постоянного использования вне помещения.

Основные данные для заказа

Тип	CB-UVR 290/4,5 BK	Версия	
Заказ №	2659350000	Соединитель кабеля, 4,5 x 290 мм, Полиамид 66, 220 N	
GTIN (EAN)	4050118682816		
Кол.	100 ST		

Sealing sets



Основные данные для заказа

Тип	BLINDPLUG SET5 7X28MM	Версия	
Заказ №	3077670000	Фотоэлектрическое оборудование, Blind plug	
GTIN (EAN)	4099987081894		
Кол.	1 ST		
Тип	BLINDPLUG SET50 7X28MM	Версия	
Заказ №	3077650000	Фотоэлектрическое оборудование, Blind plug, Принадлежности,	
GTIN (EAN)	4099987081870	Заглушка, 50 шт.	
Кол.	1 ST		