

H4,0/18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Для проводов 0,25-6,0 мм² (AWG 24-10)
Материал E-Cu, оцинкованный гальваническим спосо-
бом
Допуск на размер согласно DIN 46228, часть 1
• Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 18 мм, 18 мм, Нет
Заказ №	9004110000
Тип	H4,0/18
GTIN (EAN)	4008190148348
Кол.	500 Штука
Упаковка	Россыпью

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E499744

Размеры и массы

Масса нетто	0.29 g
-------------	--------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Кабельный наконечник без изоляции, (2)Wire-end ferrule	Исполнение	Стандартный
-------------------	--	------------	-------------

Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1)	2.8 mm	Длина поверхности контакта (L2)	18 mm
Диаметр изоляции (D2)	4 mm	L1 в мм	18.00 mm
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 12	Длина зачистки изоляции	18 mm
Поперечное сечение соединяемого провода	4 mm ²		

Классификации

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

H4,0/18

Изображения

