

Справочный листок технических данных

EINSATZPAAR PZ 16E

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Основные данные для заказа

Версия	16mm ² , Обжим с гофрированием
Заказ №	9012640000
Тип	EINSATZPAAR PZ 16E
GTIN (EAN)	4008190114831
Кол.	1 Штука

EINSATZPAAR PZ 16E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	12 mm
Высота	34 mm
Ширина	28 mm
Масса нетто	39.6 g

Глубина (дюймов)	0.4724 inch
Высота (в дюймах)	1.3386 inch
Ширина (в дюймах)	1.1024 inch

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Описание контактов

Поперечное сечение провода, макс., AWG	6
Диапазон обжимаемых проводников, макс. 16 mm ²	

Поперечное сечение провода, мин., AWG	10
--	----

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Обжим с гофрированием
--------------------	-----------------------

Классификации

ETIM 8.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282
ECLASS 15.0	21-04-90-90

ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 14.0	21-04-90-90