

Справочный листок технических данных


H0,14/12 GR SV

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Цветовой код Weidmüller
- в ленте из пакетов (5 x 100 шт.)

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый
Заказ №	9028240000
Тип	H0,14/12 GR SV
GTIN (EAN)	4008190902001
Кол.	500 Штука
Упаковка	В ленте из пакетов

Технические данные

Сертификаты

RoHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Масса нетто	0.06 g
-------------	--------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Кабельный наконечник с изоляцией, цвет - серый	Исполнение	Стандартный
-------------------	--	------------	-------------

Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1)	0.6 mm	Длина поверхности контакта (L2)	8 mm
Диаметр изоляции (D2)	1.5 mm	Толщина изоляции (S2)	0.25 mm
L1 в мм	12.00 mm	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 26
Толщина металлической втулки (S1)	0.15 mm	Длина зачистки изоляции	10 mm
Поперечное сечение соединяемого провода	0.14 mm ²	Цветовой код	Weidmüller

Классификации

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Изображения

Чертеж

