



Для следующих проводов: 2 № 0,75 мм² (2 № AWG 18)

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 mm, 8 mm, белый
Заказ №	9037230000
Тип	HO,75/14 ZH W
GTIN (EAN)	4008190853976
Кол.	500 Штука
Упаковка	Россыпью



Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E499744

Размеры и массы

Масса нетто 0.11 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Сдвоенный кабельный наконечник, цвет - белый	Исполнение	Двойной наконечник
-------------------	--	------------	--------------------

Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1) 1.7 mm

Ширина изоляции (B) 3 mm

Толщина изоляции (S2) 0.3 mm

Поперечное сечение подключаемого провода AWG 18 макс.

Длина зачистки изоляции 11 mm

Цветовой код Weidmueller

Длина поверхности контакта (L2) 8 mm

Высота изоляции (A) 5.5 mm

L1 в мм 14.00 mm

Толщина металлической втулки (S1) 0.15 mm

Поперечное сечение соединяемого провода 0.75 mm²

Классификации

ETIM 8.0 EC000005

ETIM 10.0 EC000005

ECLASS 15.0 27-40-02-01

ETIM 9.0 EC000005

ECLASS 14.0 27-40-02-01

Изображения

Чертеж

