Справочный листок технических дан-

AIMESA V CUTFIX



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





- Для автоматической обрезки отдельных проводов по длине
- Высокая воспроизводимость благодаря прецизионному сервоприводу пост. тока
- Интерфейс для управления автоматической кабелерезкой с помощью IBM-совместимых ПК

Основные данные для заказа

Версия	Аксессуар, Заменяемая деталь	
Заказ №	9054740000	
Тип	AIMESA V CUTFIX	
GTIN (EAN)	4032248104512	
Кол.	1 Штука	

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Глубина	1 mm	Глубина (дюймов)	0.0394 inch
Высота	20 mm	Высота (в дюймах)	0.7874 inch
Ширина	27 mm	Ширина (в дюймах)	1.063 inch
Масса нетто	0.01 g		
Экологическое соответст	вие изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует		
Состояние соответствия RoHS REACH SVHC	Соответствует Нет SVHC выше 0,1 wt%		
REACH SVHC			
REACH SVHC			
REACH SVHC		ETIM 7.0	EC002778
REACH SVHC Классификации	Heт SVHC выше 0,1 wt%	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC002778 EC002778
REACH SVHC Классификации ETIM 6.0 ETIM 8.0	Нет SVHC выше 0,1 wt%		
REACH SVHC Классификации ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	Нет SVHC выше 0,1 wt% EC002778 EC002778	ETIM 9.0	EC002778
REACH SVHC Классификации ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	Нет SVHC выше 0,1 wt% EC002778 EC002778 EC002778	ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC002778 17-13-01-01
REACH SVHC Классификации ETIM 6.0	EC002778 EC002778 EC002778 17-13-01-03	ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC002778 17-13-01-01 17-13-01-03