

LIR 6M8 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Кабельные кольцевые наконечники с изоляцией, из ПВХ

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ² |
| Заказ № | 9200260000 |
| Тип | LIR 6M8 V |
| GTIN (EAN) | 40322484 10088 |
| Кол. | 100 Штука |

LIR 6M8 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Ширина | 35.1 mm | Ширина (в дюймах) | 1.3819 inch |
| Масса нетто | 2.44 g | | |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

Технические данные

| | |
|-------------------|---|
| Описание артикула | Кабельный кольцевой наконечник с изоляцией 6,0 мм ² / M8 |
|-------------------|---|

Соединители

| | | | |
|---|---|---|--|
| Поперечное сечение соединительного провода, макс. Поперечное сечение соединяемого провода Размеры (болты) Материал / пластик Плотность соединения (S1) Длина пластиковой манжеты (b) Наружный диаметр (d) | 6 mm ² 6 mm ² M 8 PVC 1 mm 14.15 mm 15 mm | Поперечное сечение соединительного провода, мин. Изоляция Размеры Идентификационный цвет Внутренний диаметр (d1) Диаметр пластиковой манжеты (D) | 4 mm ² имеется, ПВХ M 8 желтый 8.4 mm 6.4 mm |
|---|---|---|--|

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ETIM 10.0 | EC001059 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-92 | | |

LIR 6M8 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Crimping tools



Инструменты для обжима изолированных соединителей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | CTI 6 | Версия |
| Заказ № | 9006120000 | Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов, |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | 0.5mm ² , 6mm ² , Овальный обжим, Двойной обжим |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | CTI 6 G | Версия |
| Заказ № | 9202850000 | Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | изолированный кабельный наконечник, 0.5mm ² , 6mm ² , Овальный |
| Кол. | 1 ST | обжим, Параллельный обжим |