

## LIR 6M8 V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Кабельные кольцевые наконечники с изоляцией, из ПВХ

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

## Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
Заказ №	<a href="#">9200260000</a>
Тип	LIR 6M8 V
GTIN (EAN)	40322484 10088
Кол.	100 Штука

## LIR 6M8 V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Размеры и массы

Ширина	35.1 mm	Ширина (в дюймах)	1.3819 inch
Масса нетто	2.44 g		

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

## Технические данные

Описание артикула	Кабельный кольцевой наконечник с изоляцией 6,0 мм <sup>2</sup> / M8
-------------------	---

## Соединители

Поперечное сечение соединительного провода, макс. Поперечное сечение соединяемого провода Размеры (болты) Материал / пластик Плотность соединения (S1) Длина пластиковой манжеты (b) Наружный диаметр (d)	6 mm <sup>2</sup> 6 mm <sup>2</sup> M 8 PVC 1 mm 14.15 mm 15 mm	Поперечное сечение соединительного провода, мин. Изоляция Размеры Идентификационный цвет Внутренний диаметр (d1) Диаметр пластиковой манжеты (D)	4 mm <sup>2</sup> имеется, ПВХ M 8 желтый 8.4 mm 6.4 mm
---	---	---	--

## Классификации

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

## LIR 6M8 V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Crimping tools



Инструменты для обжима изолированных соединителей

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

## Основные данные для заказа

Тип	CTI 6	Версия
Заказ №	<a href="#">9006120000</a>	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4008190044527	0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Овальный обжим, Двойной обжим
Кол.	1 ST	
Тип	CTI 6 G	Версия
Заказ №	<a href="#">9202850000</a>	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под
GTIN (EAN)	4032248517855	изолированный кабельный наконечник, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Овальный
Кол.	1 ST	обжим, Параллельный обжим