Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Монтажные пластины, сталь листовая 1,5 мм, оцинкованная

Основные данные для заказа

Версия	MPC (корпус из поликарбоната, пустой), Монтажная панель, Монтажная пластина, Высота: 75 mm, Ширина: 125 mm, Основной материал: Сталь листовая, оцинкованная, оцинкованный
Заказ №	<u>9535540000</u>
Тип	MP MPC 07/12
GTIN (EAN)	4032248009268
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Ca	ита	фи	кат	r Li
ve	иіи	wи	Kai	DI

<u> </u>			
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
			<u> </u>
Высота	75 mm	Высота (в дюймах)	2.9527 inch
Ширина	125 mm	Ширина (в дюймах)	4.9212 inch
Масса нетто	5.2 g		
Температуры			
Рабочая температура			
2			
Экологическое соответст	зие изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без иск	BIOLIGHIAG	
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0.1 wt		
TIEACH OVIIO	THE OWN BLIEF O, I WE		
Общие данные			
Вид крепления	привинченный	Поверхность	оцинкованный
Вид крепления Основной материал	привинченный Сталь листовая,	Поверхность	оцинкованный
		Поверхность	оцинкованный
	Сталь листовая,	Поверхность	оцинкованный
Основной материал Классификации	Сталь листовая, оцинкованная		
Основной материал Классификации ETIM 6.0	Сталь листовая, оцинкованная ЕСООО213	ETIM 7.0	EC000213
Основной материал Классификации ETIM 6.0	Сталь листовая, оцинкованная	ETIM 7.0 ETIM 9.0	·
Основной материал Классификации ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	Сталь листовая, оцинкованная EC000213 EC000213 EC000213	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC000213 EC000213 27-40-06-39
Сновной материал Классификации ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	Сталь листовая, оцинкованная EC000213 EC000213 EC000213 27-18-92-90	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC000213 EC000213 27-40-06-39 27-40-06-39
Классификации ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	ЕС000213 EC000213 EC000213 27-18-92-90 27-40-06-39	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	EC000213 EC000213 27-40-06-39 27-40-06-39 27-40-06-39
Сновной материал Классификации ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	Сталь листовая, оцинкованная EC000213 EC000213 EC000213 27-18-92-90	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC000213 EC000213 27-40-06-39 27-40-06-39

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

TS 15

Аксессуар



Основные данные для заказа

Тип	TS15X5 ST MPC0712 VER	Версия
Заказ №	8000037599	Монтажная рейка, TS 15, Ширина: 55 mm, без продольного
GTIN (EAN)	4050118653113	отверстия, Сталь, оцинкованный, хромированный
Кол.	20 ST	
Тип	TS15X5 ST MPC1217 VER	Версия
Тип Заказ №	TS15X5 ST MPC1217 VER 8000037598	Версия Монтажная рейка, TS 15, Ширина: 4.13 mm, без продольного