

**KISC M3X15/6 SAK2.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Klämbygel, Montageskruv, Stål
Art.nr.	<a href="#">0359000000</a>
Typ	KISC M3X15/6 SAK2.5
GTIN (EAN)	4008 19006 1548
Förp.	100 items

## KISC M3X15/6 SAK2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	4.8 mm	Byggdjup (tum)	0.189 inch
Höjd	15 mm	Bygghöjd (tum)	0.5906 inch
Bredd	4.8 mm	Byggbredd (tum)	0.189 inch
Nettovikt	0.84 g		

## Temperaturer

Omgivningstemperatur -5 °C...40 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänt

Monteringsanvisning Direktmontage Yta övriga

## Materialdata

Grundläggande material Stål Yta övriga  
Färgkod Silver

## Mått

Gängmått metriskt, ytter 3.00 mm

## Systemparametrar

Utförande för genomgående strömskena

## Ytterligare tekniska data

Montagesätt	skruvad	Monteringsanvisning	Direktmontage
explosionstestat utförande	Nej	Monteringstyp	skruvad

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		