

HDC FLDG 10A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Till kapslingarna erbjuder vi olika tillbehör, bland annat tätningar.

Vår kapsling ger dig största möjliga täthet genom den utomordentliga tätningen.

Omfattande tester har visat att RockStar® håller helt tätt ned till ett vattendjup på 50 meter. På så sätt kan du använda industrukontaktdonen även på sådana ställen där det tidigare bara gick att använda fasta kablar.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Tillbehör, Plantätning
Art.nr.	1044490000
Typ	HDC FLDG 10A
GTIN (EAN)	4032248776924
Förp.	5 items

HDC FLDG 10A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt 3.2 g

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 120 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Utförande

Installationsstorlek 2 Tätning NBR

Färg (RAL) RAL 7035 BG 2

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943

ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-44-02-92

ECLASS 15.0 27-44-02-92