



MetalliCards finns i aluminium eller rostfritt stål för att uppfylla ett brett spektrum av märkningskrav. De krombelagda aluminiumskyltarna är ett billigt alternativ för en mängd olika applikationer, och de visar sig utmärkta i synnerhet genom den djupa kontrasten i deras flerfärgstryck. I de tekniskt krävande kemi- och processindustrierna är du på den säkra sidan när du använder rostfria MetalliCard med sina enastående beständighetsegenskaper. Dess format täcker behoven för hela systemmärkningsspektret. Vare sig det gäller små utrustnings- eller typskyltar, säkerställer de högkvalitativa märkningsprocesser. MetalliCard erbjuder även optimala installationsegenskaper. MetalliCards kan användas universellt tack vare olika fästalternativ: bindning, nitning, med skylthållare eller -skenor eller i kombination med buntband av rostfritt stål. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märknings-specifikationer.

Allmänna beställningsdata

Utförande	MetalliCard, Apparatmärkning, 70 x 48 mm, Silver
Art.nr.	1415770000
Typ	CC-M 70/48 AL
GTIN (EAN)	4050118217117
Förp.	40 items

CC-M 70/48 AL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	0.5 mm	Byggdjup (tum)	0.0197 inch
Höjd	70 mm	Bygghöjd (tum)	2.7559 inch
Bredd	48 mm	Byggbredd (tum)	1.8898 inch
Nettovikt	4.67 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning -55...130 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Utförande	jackbar
Bredd	48 mm
Temperaturområde för användning max.	130 °C
Temperaturområde för användning min.	-55 °C
Färgkod	Silver
Grundläggande material	Krombelagt aluminium (AL), Anodiserat aluminium
Skrivna tecken	utan
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform MetalliCard
Teckenfältets storlek	68 x 46 mm
Rekommenderade tillverkare	Energi, Process
anpassad skrivare	
Antal märkningar per kombination	1 MetalliCard = Device markers
Temperaturområde för användning	-55...130 °C

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Drawings

Exempel på användning



Accessories

Kompletterande produkter



Allmänna beställningsdata

Typ	INLAY CC-M 70/48	Utförande
Art.nr.	1415940000	
GTIN (EAN)	4050118217247	
Förp.	1 ST	
Typ	PRIMER CC-M	Utförande
Art.nr.	2068020000	
GTIN (EAN)	4050118416534	
Förp.	100 ST	