

**Produktillustration**

Varningsanvisning beröringsskydd med en blixtsymbol ger mer säkerhet till människa och maskin. De används när yttre spänning måste anges inom applikationen.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Z-Serie, Övertäckning
Art.nr.	<a href="#">1609110000</a>
Typ	ZAD 1/4
GTIN (EAN)	4008190190910
Förp.	20 items

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	10.15 mm	Byggdjup (tum)	0.3996 inch
Höjd	20.4 mm	Bygghöjd (tum)	0.8031 inch
Bredd	5.1 mm	Byggbredd (tum)	0.2008 inch
Nettovikt	0.35 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-50 °C...75 °C
Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	120 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänt

Monteringsanvisning	Direktmontage
---------------------	---------------

## Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningsriktning	övre	Anslutningstyp	Fjäderanslutning
---------------------	------	----------------	------------------

## Materialdata

Grundläggande material	Wemid	Färgkod	gul
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

## Mått

Delning i mm (P)	5.10 mm
------------------	---------

## Systemparametrar

Utförande	jackbar	Ändplatta krävs	Ja
-----------	---------	-----------------	----

## Ytterligare tekniska data

Montagesätt	instucken	Monteringsanvisning	Direktmontage
explosionstestat utförande	Nej		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		