

GWDR PG7-PO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Utförande	GWDR PO (plantätning – polyetylen), Tätningsskiva, PG 7, Polyetylen
Art.nr.	1719440000
Typ	GWDR PG7-PO
GTIN (EAN)	4008 19035269 1
Förp.	100 items

GWDR PG7-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Höjd	2 mm	Bygghöjd (tum)	0.0787 inch
Nettovikt	0.17 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-30 °C...90 °C
-----------------	----------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Silikon	Ja	Antal ledare	1
Ytterdiameter	16.5 mm	Temperaturområde för användning max.	90 °C
Temperaturområde för användning min.	-30 °C	Tjocklek	2.00 mm
Kabelförskruvning	PG 7	Grundläggande material	Polyethylen
Tätningring diameter	16.50 mm	Tätning	PE-HD
Gänga (yttre)	PG 7	Gänga (inre)	PG 7
Innerdiameter D2	12.50 mm		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

