

**GWDR PG9-PO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Bildliknande**

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	GWDR PO (plantätning – polyetylen), Tätningring, PG 9, Polyetylen
Art.nr.	<a href="#">1719450000</a>
Typ	GWDR PG9-PO
GTIN (EAN)	4008 190352707
Förp.	100 items

## GWDR PG9-PO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Höjd	2 mm	Bygghöjd (tum)	0.0787 inch
Nettovikt	0.15 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur -30 °C...90 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna uppgifter

Silikon	Ja	Antal ledare	1
Ytterdiameter	19 mm	Temperaturområde för användning max.	90 °C
Temperaturområde för användning min.	-30 °C	Tjocklek	2.00 mm
Kabelförskruvning	PG 9	Grundläggande material	Polyethylen
Tätningring diameter	19.00 mm	Tätning	PE-HD
Gänga (yttre)	PG 9	Gänga (inre)	PG 9
Innerdiameter D2	15.20 mm		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

