Datablad

# SZS M40

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Bildliknande



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

### Allmänna beställningsdata

| | |
|---|---|
| Utförande | SZS (sågtandad bricka), Låsbricka, M 40, Rostfritt stål 1.4404 (316 L) |
| Art.nr. | 1736340000 |
| Typ | SZS M40 |
| GTIN (EAN) | 4008190963545 |
| Förp. | 5 items |
| Leveransstatus | Avanmäld |
| Sista orderdatum | 2024-08-31T00:00:00+02:00 |

# SZS M40

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

### Godkännanden

| | |
|---|---|
| ROHS | Uppfyllelse |

### Mått och vikter

| | | | |
|---|---|---|---|
| Höjd | 4.5 mm | Bygghöjd (tum) | 0.1772 inch |
| Nettovikt | 16.5 g | | |

### Temperaturer

| | |
|---|---|
| Drifttemperatur | |

### Miljööverenstämmelse för produkt

| | |
|---|---|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

### Allmänna uppgifter

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ytterdiameter | 60 mm | Gängstigning | 1.5 mm |
| Halogener | halogenfri | Tjocklek | 1.80 mm |
| Kabelförskruvning | Metrisk | Grundläggande material | Rostfritt stål 1.4404 (316 L) |
| Gänga (yttre) | M 40 | Gänga (inre) | M 40 |
| Innerdiameter D2 | 41.00 mm | | |

### Klassificeringar

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC002345 | ETIM 9.0 | EC002345 |
| ETIM 10.0 | EC002345 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-07 | | |

Weidmüller

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Ritningar

