

EA-RING MS/M 16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Utförande	EA (jordningsringar), Jordningsring, övriga, M 16, Mässing, förnickladd
Art.nr.	1736480000
Typ	EA-RING MS/M 16
GTIN (EAN)	4008 190963576
Förp.	20 items

EA-RING MS/M 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Höjd	48.75 mm	Bygghöjd (tum)	1.9193 inch
Längd	48.75 mm	Bygglängd (tum)	1.9193 inch
Nettovikt	7.05 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	
-----------------	--

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2bd73422-c6ea-4a92-b8e7-00964d1156f3

Allmänna uppgifter

Ytterdiameter	24.5 mm	Tjocklek	1.50 mm
Kabelförskruvning	M 16	Grundläggande material	Mässing, förnicklad
Gänga (yttre)	M 16	Innerdiameter D2	6.75 mm
Avstånd innermått B	30.00 mm	Bredd yttermått C	13.00 mm

Certifikatnummer kabelförskruvning

Märkning	Ex e II, II 2 GD, EEx d II
----------	----------------------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002317	ETIM 9.0	EC002317
ETIM 10.0	EC002317	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

EA-RING MS/M 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com

