

**SKMU M40 K SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Bildliknande**

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

**Allmänna beställningsdata**

|            |  |
|------------|--|
| Utförande  | SKMU PA (kontramutter av plast), Kontramutter, M 40, 7 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30) |
| Art.nr.    | <a href="#">1736960000</a>   |
| Typ        | SKMU M40 K SW  |
| GTIN (EAN) | 4008 19095643 1  |
| Förp.      | 10 items   |

## SKMU M40 K SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

|           |        |                |             |
|-----------|--------|----------------|-------------|
| Höjd      | 7 mm   | Bygghöjd (tum) | 0.2756 inch |
| Nettovikt | 1.92 g |                |             |

## Temperaturer

Drifttemperatur -40 °C...100 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmänna uppgifter

|                                      |                         |                                      |          |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------|
| Silikon                              | Nej                     | Ytterdiameter                        | 57.75 mm |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94       | HB                      | Temperaturområde för användning max. | 100 °C   |
| Temperaturområde för användning min. | -40 °C                  | Gångstigning                         | 1.5 mm   |
| Halogener                            | Nej                     | Nyckelbredd 1                        | 50 mm    |
| Tjocklek                             | 7.00 mm                 | Kabelförskruvning                    | M 40     |
| Grundläggande material               | Polyamid 6 (PA6 - GF30) | Gänga (yttre)                        | M 40     |
| Gänga (inre)                         | M 40                    | Gängningslängd                       | 7 mm     |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000940    | ETIM 9.0    | EC000940    |
| ETIM 10.0   | EC000940    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-07 |             |             |

