

SKMU M16 - K GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Utförande	SKMU PA (kontramutter av plast), Kontramutter, M 16, 5 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Art.nr.	1772450000
Typ	SKMU M16 - K GR
GTIN (EAN)	403224813019 1
Förp.	100 items

SKMU M16 - K GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Höjd	5 mm	Bygghöjd (tum)	0.1968 inch
Nettovikt	1.2 g		

Temperaturer

Drifttemperatur -40 °C...100 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Silikon	Nej	Ytterdiameter	25.41 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB	Temperaturområde för användning max.	100 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Gångstigning	1.5 mm
Halogener	Nej	Nyckelbredd 1	22 mm
Tjocklek	5.00 mm	Kabelförskruvning	M 16
Grundläggande material	Polyamid 6 (PA6 - GF30)	Gänga (yttre)	M 16
Gänga (inre)	M 16	Gängningslängd	5 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

