

RC F P2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

De runda anslutningarna med skruvsystem kännetecknas av sin kompakta byggform. Detta gör det möjligt att använda dem inom många olika användningar och branscher. De finns tillgängliga både som stickkontakter och som honkontakter.

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	2788990000
Typ	RC F P2
GTIN (EAN)	4064675591276

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Diameter

20 mm

Nettovikt

19 g

Temperaturer

Lagertemperatur

Omgivningstemperatur

-25 °C... 125 °C

Drifttemperatur

-40 °C... 85 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Antal poler

2

Kontaktyta

Mässing

Anslutningstyp

Skruvanslutning

Kabeldiameter max.

13 mm

Kontaktmaterial

Mässing

Ledardiameter, min.

0.5 mm²

Märkström

17.5 A

Kontakttyp

Hona

Material låsring

Plast

Anslutningsarea min.

0.5 mm²

Kodering

ingen

LED

Nej

Kapslingsmaterial

PA 66

Kabeldiameter min.

7 mm

Ledardiameter, max.

4 mm²

Nominell spänning

500 V

Skyddsklass

IP68

Skärmanslutning

Nej

Anslutningsarea max.

4 mm²

Allmänna uppgifter

Antal poler

2

Skydd polförväxling

Ja

Kapslingsmaterial

PA 66

Anslutningsgänga

M20

Anslutningstyp

Skruvanslutning

Klassificeringar

ETIM 8.0

EC002635

ETIM 10.0

EC002635

ECLASS 15.0

27-44-01-16

ETIM 9.0

EC002635

ECLASS 14.0

27-44-01-16