

THM WO-R VIN 25.4/38.1 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Ledar- och kabelmärkning, 25.4 x 38.1 mm, vit
Art.nr.	2932110000
Typ	THM WO-R VIN 25.4/38.1 WS
GTIN (EAN)	4099986670839
Förp.	4000 items

THM WO-R VIN 25.4/38.1 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	0.07 mm	Byggdjup (tum)	0.0028 inch
Höjd	25.4 mm	Bygghöjd (tum)	1 inch
Bredd	38.1 mm	Byggbredd (tum)	1.5 inch
Nettovikt	0.22 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Typ av märkning	neutral	Bredd	38.1 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Temperaturområde för användning max.	80 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Färgkod	vit
Halogener	Ja	Grundläggande material	Vinylfilm
Skrivna tecken	utan	Antal per rulle	4000

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Ja	Ledardiameter, max.	50 mm ²
Ledarytterdiameter, max.	8 mm	Ledarytterdiameter, min.	4 mm
Ledararea	50 mm ²		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Färgband

Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON MM 76/360 SW	Utförande
Art.nr.	2005080000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118389951	
Förp.	1 ST	