

SAI-H3-M12-L-SI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Y connector
Art.nr.	3099300000
Typ	SAI-H3-M12-L-SI
GTIN (EAN)	4099987133951
Förp.	1 items

SAI-H3-M12-L-SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt

50 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel utan undantag

REACH SVHC

Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Anslutningsdata

Grupputgång – kontaktdon

M12 hane

Individuell utgång 1 – kontaktdon

M12 hona

Individuell utgång 2 – kontaktdon

M12 hona

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Antal poler	4	Kodering	L-coded
Kontakttyta	förgylld	Kapslingsmaterial	TPU
Isolationsmotstånd	≥ 100 MΩ	Kontaktmaterial	CuZn
Nominell spänning	63 V	Märkström	16 A
Skyddsklass	IP 65	Stickcykler	≥ 100
Nedsmutningsgrad	3	Kabelförskruvning	M 12
Skärmanlutning	Ja	Material låsring	Mässing, förnicklad
Temperaturområde kapsling	-40 ... +85 °C		

Normer

Kontaktdon Norm

IEC 61076-2-111


Allmänna data

Antal poler	4	Kodering	L-coded
Kontaktmaterial hylsa	CuZn	Kontaktmaterial stift	CuZn
Kontakttyta	förgylld	Kapslingsmaterial	TPU
Isolationsmotstånd	≥ 100 MΩ	Kontaktmaterial	CuZn
Nominell spänning	63 V	Märkström	16 A
Skyddsklass	IP 65	Stickcykler	≥ 100
Nedsmutningsgrad	3	Kabelförskruvning	M 12
Anslutning 1	M12/M12	Anslutning 2	M12
Skärmanlutning	Ja	Temperaturområde kapsling	-40 ... +85 °C
Ledarytterdiameter	-		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		


Profilritning




Polschema



Polschema



Kopplingsbild



Deratingkurva

