

PAC-UNIV-HE20-F-3M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Avbildning liknande

Allmänna beställningsdata

Utförande	Förkonfektionerad kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm ²
Art.nr.	7789100030
Typ	PAC-UNIV-HE20-F-3M
GTIN (EAN)	8430243959568
Förp.	1 items

PAC-UNIV-HE20-F-3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt

430.82 g

Temperaturer

Lagertemperatur

-10...60 °C

Drifttemperatur

-10...50

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel

REACH SVHC

Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Kabellängd

3 m

Grundläggande material

PVC

Anslutning gränssnitt

Flatkabeldon HE10 20P

Ytterdiameter

8,6 ± 1 mm

Lämplig för

digitala signaler

Kabel

Kabel LiYY

Antal poler, min.

20 poler

PLC-gränssnitt

H0.25/10 (FERRULES
0.25mm²)

Ledararea

0.25 mm²

Elektriska data

Totalström max.

3 A

Tillåten strömstyrka per ledare, max.

1 A

Motstånd

≤ 80 mΩ/m

Kapacitet ledare/ledare

300 pF/m

Högspänningstest

1 KV/1s

Märkspänning

≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac

Driftspänning

≤ 60 V DC ≤ 25 V AC

Kapacitet ledare/skärm

300 pF/m

Klassificeringar

ETIM 8.0

EC000237

ETIM 10.0

EC000237

ECLASS 15.0

27-24-22-20

ETIM 9.0

EC000237

ECLASS 14.0

27-24-22-20