

KTB GP 62XX15 CD S4 6MM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Integrera, bygg ut och individualisera -

Den passande kompletteringen för all typ av användning Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur och möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

Flänsplattor

Flänsplattor i två material och två tjocklekar för enkelt byte av förbestyckade flänsplattor på plats.

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	8000114144
Typ	KTB GP 62XX15 CD S4 6MM
GTIN (EAN)	4099986804838
Förp.	1 items

KTB GP 62XX15 CD S4 6MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	6 mm	Byggdjup (tum)	0.2362 inch
Höjd	568 mm	Bygghöjd (tum)	22.3622 inch
Bredd	117 mm	Byggbredd (tum)	4.6063 inch
Nettovikt	3174 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmän information tillbehör

Materialtjocklek	6 mm	Diameter bestyckningshål (D)	7 mm
Yta	elektroplerad	Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4404 (316 L)

Allmänna uppgifter

Materialtjocklek	6 mm	Monteringsanvisning	Skruvmontering
Yta	elektroplerad	Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4404 (316 L)
Komponentfastsättning	skruvad	Skyddsklass (UL)	Type 3, Type 4X, Type 12
Flänsplattor	vänster, höger	Flänsplåt	Ja
Användningsområden	Processindustri, Transportväsende, Explosionsfarliga områden		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000211	ETIM 9.0	EC000211
ETIM 10.0	EC000211	ECLASS 14.0	27-14-24-21
ECLASS 15.0	27-14-24-21		