

**KLIPPON K3 MOPL 0716 MSZN INNU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Klippon® K-serie, tillbehör

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Klippon K (tom kapsling i aluminium), Tom kapsling, Rak, Höjd: 44 mm, Bredd: 156 mm, Djup: 1.5 mm, Grundläggande material: Stålpåt, förzinkad, Silver
Art.nr.	<a href="#">8000188266</a>
Typ	KLIPPON K3 MOPL 0716 MSZN INNU
GTIN (EAN)	4069165062250
Förp.	1 items

## KLIPPON K3 MOPL 0716 MSZN INNU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Tekniska data

#### Mått och vikter

Djup	1.5 mm	Byggdjup (tum)	0.0591 inch
Höjd	44 mm	Bygghöjd (tum)	1.7323 inch
Bredd	156 mm	Byggbredd (tum)	6.1417 inch
Nettovikt	72.25 g		

#### Temperaturer

Drifttemperatur

#### Allmän information tillbehör

Materialtjocklek	1.5 mm	Montagesätt	M4-skruv (< 4 mm)
Diameter bestyckningshål (D)	7 mm	Yta	förzinkad
Grundläggande material	Stålblåt		

#### Allmänna uppgifter

Materialtjocklek	1.5 mm	Montagesätt	M4-skruv (< 4 mm)
Monteringsanvisning	Montageplatta	Yta	förzinkad
Grundläggande material	Stålblåt	Användningsområden	Fastighetsteknik., Explosionsfarliga områden, Processindustri, Transportväsende

#### Certifikatnummer kapsling

Försäkran om överensstämmelse nr. (DoC LVD)	DE PS2410 160412 001ISS03
--	------------------------------

#### Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		