


KLIPPON K11 MOPL 0807 MSZN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Klippon® K-serie, tillbehör

Allmänna beställningsdata

Utförande	Klippon K (tom kapsling i aluminium), Tom kapsling, Rak, Höjd: 67 mm, Bredd: 64 mm, Djup: 1.5 mm, Grundläggande material: Stålpått, förzinkad, Silver
Art.nr.	8000188281
Typ	KLIPPON K11 MOPL 0807 MSZN
GTIN (EAN)	4069165062403
Förp.	1 items

KLIPPON K11 MOPL 0807 MSZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	1.5 mm	Byggdjup (tum)	0.0591 inch
Höjd	67 mm	Bygghöjd (tum)	2.6378 inch
Bredd	64 mm	Byggbredd (tum)	2.5197 inch
Nettovikt	43.82 g		

Temperaturer

Drifttemperatur

Allmän information tillbehör

Materialtjocklek	1.5 mm	Diameter bestyckningshål (D)	7 mm
Yta	förzinkad	Grundläggande material	Stålblåt

Allmänna uppgifter

Materialtjocklek	1.5 mm	Monteringsanvisning	Montageplatta
Yta	förzinkad	Grundläggande material	Stålblåt
Användningsområden	Fastighetsteknik, Explosionsfarliga områden, Processindustri, Transportväsende		

Certifikatnummer kapsling

Försäkran om överensstämmelse nr.
(DoC LVD)

DE PS24 10 160412
001ISS03

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		