

KLIPPON K31 MOPL 0817 MSZN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Klippon® K-serie, tillbehör

Allmänna beställningsdata

Utförande	Klippon K (tom kapsling i aluminium), Tom kapsling, Rak, Höjd: 67 mm, Bredd: 164 mm, Djup: 1.5 mm, Grundläggande material: Stålblåt, förzinkad, Silver
Art.nr.	8000188283
Typ	KLIPPON K31 MOPL 0817 MSZN
GTIN (EAN)	4069165062427
Förp.	1 items

KLIPPON K31 MOPL 0817 MSZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	1.5 mm	Byggdjup (tum)	0.0591 inch
Höjd	67 mm	Bygghöjd (tum)	2.6378 inch
Bredd	164 mm	Byggbredd (tum)	6.4567 inch
Nettovikt	120.8 g		

Temperaturer

Drifttemperatur

Allmän information tillbehör

Materialtjocklek	1.5 mm	Montagesätt	skruvad
Diameter bestyckningshål (D)	7 mm	Yta	förzinkad
Grundläggande material	Stålplåt		

Allmänna uppgifter

Materialtjocklek	1.5 mm	Montagesätt	skruvad
Monteringsanvisning	Montageplatta	Yta	förzinkad
Grundläggande material	Stålplåt	Komponentfastsättning	skruvad
Användningsområden	Fastighetsteknik.		

Certifikatnummer kapsling

Försäkran om överensstämmelse nr. (DoC LVD)	DE PS24 10 160412 001ISS03
--	-------------------------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		