

KLIPPON K32 MOPL 0825 MSZN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Klippon® K-serie, tillbehör

Allmänna beställningsdata

Utförande	Klippon K (tom kapsling i aluminium), Tom kapsling, Rak, Höjd: 67 mm, Bredd: 239 mm, Djup: 1.5 mm, Grundläggande material: Stålblåt, förzinkad, Silver
Art.nr.	8000188284
Typ	KLIPPON K32 MOPL 0825 MSZN
GTIN (EAN)	4069165062434
Förp.	1 items

KLIPPON K32 MOPL 0825 MSZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	1.5 mm	Byggdjup (tum)	0.0591 inch
Höjd	67 mm	Bygghöjd (tum)	2.6378 inch
Bredd	239 mm	Byggbredd (tum)	9.4094 inch
Längd	239 mm	Bygglängd (tum)	9.4094 inch
Nettovikt	180 g		

Temperaturer

Drifttemperatur

Allmän information tillbehör

Materialtjocklek	1.5 mm	Montagesätt	skruvad
Diameter bestyckningshål (D)	7 mm	Yta	förzinkad
Grundläggande material	Stålplåt		

Allmänna uppgifter

Materialtjocklek	1.5 mm	Montagesätt	skruvad
Monteringsanvisning	Montageplatta	Yta	förzinkad
Grundläggande material	Stålplåt	Komponentfästning	skruvad

Certifikatnummer kapsling

Försäkran om överensstämmelse nr.
(DoC LVD) DE PS24 10 160412
001ISS03

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		