

IE-CCM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Weidmüllers anslutningsmodul är till hjälp när man måste reparera eller vill förlänga en trasig installationskabel utan kabelreserv i trånga utrymmen.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Anslutningsmodul, Cat.7 (ISO/IEC 11801), IP20
Art.nr.	8808410000
Typ	IE-CCM
GTIN (EAN)	4032248505999
Förp.	1 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	112 mm	Byggdjup (tum)	4.4094 inch
Höjd	20 mm	Bygghöjd (tum)	0.7874 inch
Bredd	37 mm	Byggbredd (tum)	1.4567 inch
Längd	112 mm	Bygglängd (tum)	4.4094 inch
Nettovikt	155 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur
Installation temperature	

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Anslutning 1	IDC	Anslutning 2	IDC
Artikelbeskrivning	Anslutningsmodul	Färgkod	grå
Kapslingsmaterial	helskärmad metallhus	Kategori	Cat.7 (ISO/IEC 11801)
Manteldiameter, min.	5.5 mm	Manteldiameter, max.	9.6 mm
Monteringstyp	Väggmontering	Avskärmning	Oförlojbar 360° skärmslutning, dessutom separat dragavlastning
Skyddsklass	IP20		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

Intryckningsverktyg för Twisted Pair-kabel

Intryckningsverktyg för Twisted Pair-kabel
Olika knivar för anslutningslister

- av typen 110 från AT&T,
- av typen 66,
- av typen LSA plus från Krone (standard- och saxklipningsfunktion) och för telefondosor 630A6

Allmänna beställningsdata

Typ	PUNCH DOWN TOOL PDT	Utförande
Art.nr.	9013970000	Tillbehör, Crimpverktyg för kontakter
GTIN (EAN)	4008190887957	
Förp.	1 ST	