

**H6,0/18****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

För ledare på 0,25 - 6,0 mm<sup>2</sup> (AWG 24 - 10 E-Cu)

Material E-Cu, galvaniskt förtent

Måttolerans enligt DIN 46228 del 1

- Löst förpackade i plastpåse

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Ändhylsa, Standard, 18 mm, 18 mm, Nej
Art.nr.	<a href="#">9004130000</a>
Typ	H6,0/18
GTIN (EAN)	4008190143626
Förp.	500 items
Förpackning	lös

## Tekniska data

### Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	<a href="#">UL-webbplats</a>
Certifikat-Nr. (cULus)	E499744

### Mått och vikter

Nettovikt	0.35 g
-----------	--------

### Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

### Tekniska data

Artikelbeskrivning	Ändhylsa utan plastkrage	Utförande	Standard
--------------------	--------------------------	-----------	----------

### Ändhylsor

Kontaktytans diameter (D1)	3.5 mm	Kontaktytans längd (L2)	18 mm
Kragdiameter (D2)	4.7 mm	L1 i mm	18.00 mm
Ledardiameter, AWG, max	AWG 10	Avisoleringslängd	18 mm
Ledardiameter	6 mm <sup>2</sup>		

### Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

