

H4,0/9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



适用于 0.25 - 6.0 mm² (AWG 24 - 10) 的导线 材料 E-
 Cu, 电镀锡 尺寸误差根据 DIN 46228 第 1部分
 • 散包装

通用订货数据

版本	管状端头, 标准, 9 mm, 9 mm, 不
订货号	0373100000
类型	H4,0/9
GTIN (EAN)	4008190164669
数量	500 items
包装	散装

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
证书号 (cULus)	E499744

尺寸和重量

净重	0.13 g
----	--------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PW6 技术数据

物品描述	不带塑料套的管状端头	类型	标准
------	------------	----	----

管状端头

插针镀层直径 (D1)	2.8 mm	插针镀层长度 (L2)	9 mm
环直径(D2)	4 mm	L1 (mm)	9.00 mm
导线最大压接面积 AWG	AWG 12	剥线长度	9 mm
导线压接面积	4 mm ²		

分类

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

