

HDC DG 10B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



我们可以为外壳提供不同的配件，其中包括密封件。
我们的外壳基于出色的密封件，可保证最大程度的密封性。

大量的测试产品系列可以证实：RockStar® 最高在50米水深情况下，可绝对密封。因此，您甚至可以在过去只能进行固定布线的地方采用重型接插件。

通用订货数据

版本	附件, 模制衬垫
订货号	1044620000
类型	HDC DG 10B
GTIN (EAN)	4032248777068
数量	5 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

净重	5.4 g
----	-------

温度

温度限值	-40 °C ... 120 °C
------	-------------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

运行

安装尺寸	4	密封	NBR
颜色 (RAL)	RAL 7035	BG	4

分类

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		