

KISC M6X16-Z3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合，可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套，再到各种螺钉，魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配，因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

版本	SAK系列, 安装螺丝, 钢
订货号	1063700000
类型	KISC M6X16-Z3
GTIN (EAN)	4008190120887
数量	20 items

KISC M6X16-Z3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	20 mm	深度 (英寸)	0.7874 inch
高度	4.8 mm	高度 (英寸)	0.189 inch
宽度	4.8 mm	宽度 (英寸)	0.189 inch
净重	6.1 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
防爆版	不		

大小

螺纹外部公制尺寸	6.00 mm
----------	---------

材料参数

基础材料	钢	表面处理	其他
颜色编码	灰色		

系统特征值

类型	用于汇流排
----	-------

通用的

安装指导	直接安装	表面处理	其他
------	------	------	----

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		