

TRZ 24VDC 2CO EMPTY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



TERMSERIES空插座，带：

- 2个转换器触点
- 与众不同的多电压输入，从24至230 V UC
- 输入电压从5 V DC至230 V UC，带有彩色标记：AC：红色，DC：蓝色，UC：白色
- 由于采用了高质量的设计，没有锋利的边缘，因此在安装过程中不会有受伤危险
- 用于光学分离和加强绝缘的挡板

通用订货数据

|            |  |
|------------|--|
| 版本         | TERMSERIES, 继电器底座, 触点数量: 2, 转换触点, 额定控制电压: 24 V DC $\pm$ 20 %, 持续电流: 10 A, 弹片联接 |
| 订货号        | <a href="#">1124100000</a>   |
| 类型         | TRZ 24VDC 2CO EMPTY  |
| GTIN (EAN) | 4032248906048  |
| 数量         | 10 items   |

## TRZ 24VDC 2CO EMPTY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS 一致  
UL File Number Search [UL 网站](#)  
cURus 证书号 E223759

## 尺寸和重量

|    |         |         |             |
|----|---------|---------|-------------|
| 深  | 87.8 mm | 深度 (英寸) | 3.4567 inch |
| 高度 | 90.5 mm | 高度 (英寸) | 3.563 inch  |
| 宽度 | 12.8 mm | 宽度 (英寸) | 0.5039 inch |
| 净重 | 43.4 g  |         |             |

## 温度

|      |                |      |                |
|------|----------------|------|----------------|
| 存储温度 | -40 °C...85 °C | 环境温度 | -40 °C...60 °C |
| 工作温度 |                |      |                |

## 环保产品合规

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态        | 合规, 有例外                              |
| RoHS 豁免 (如适用/已知) | 7a, 7cI                              |
| REACH SVHC       | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP             | 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9 |

## 额定数据UL

|               |        |               |              |
|---------------|--------|---------------|--------------|
| 最大环境温度 (工作时)  | 60 °C  | 接线面积 AWG, 最小值 | AWG 26       |
| 接线面积 AWG, 最大值 | AWG 14 | 导线类型          | 铜制硬导线, 铜制软导线 |
| 污染等级          | 2      | cURus 证书号     | E223759      |

## 控制侧

|            |                    |                    |        |
|------------|--------------------|--------------------|--------|
| 额定控制电压     | 24 V DC $\pm$ 20 % | 状态显示               | 绿色 LED |
| 保护电路       | 飞轮二极管, 反极性保护       | 替换继电器的线圈电压有别于额定控制电 | 无      |
| 替换继电器的线圈电压 | 24 V DC            | 压                  |        |

## 负载侧

|        |              |      |      |
|--------|--------------|------|------|
| 额定开关电压 | 250 V AC     | 持续电流 | 10 A |
| 触点类型   | 2 CO contact |      |      |

## 基本信息

|            |                      |     |  |
|------------|----------------------|-----|--|
| 工作海拔       | $\leq$ 2000 m, 高于海平面 |     |  |
| 安装导轨已装备    | TS 35                |     |  |
| 颜色编码       | 黑色                   |     |  |
| UL94阻燃等级组件 | 组件                   | 外壳  |  |
|            | UL94阻燃等级             | V-0 |  |
|            | 组件                   | 固定夹 |  |
|            | UL94阻燃等级             | V-0 |  |

**TRZ 24VDC 2CO EMPTY**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**技术数据**

**绝缘设计**

|                 |                |                  |                  |
|-----------------|----------------|------------------|------------------|
| 额定电压            | 300 V          | 污染等级             | 2                |
| 过压等级            | III            | 电气间隙和爬电距离, 输入-输出 | ≥ 5.5 mm         |
| 控制端 - 负载端间的耐压强度 | 1.2kVeff / 5 s | 相邻触点的介电强度        | 2.5 kVeff        |
| 安装导轨的介电强度       | 4 kVeff / 1 分钟 | 抗冲击耐压            | 6 kV (1.2/50 µs) |
| 防护等级            | IP20           |                  |                  |

**详细标准及认证情况**

|           |         |
|-----------|---------|
| cURus 证书号 | E223759 |
|-----------|---------|

**联接参数**

|  |                     |  |                      |
|--|---------------------|--|----------------------|
| 导线连接方式                                 | 弹片联接                | 额定连接下的裸线长度                             | 8 mm                 |
| 额定连接下的压接范围                             | 1.5 mm <sup>2</sup> | 压接范围, 最小                               | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| 压接范围, 最大                               | 2.5 mm <sup>2</sup> | 导线最小压接面积 AWG                           | AWG 26               |
| 导线最大压接面积 AWG                           | AWG 14              | 单股导线的最小压接面积                            | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| 单股导线最大截面                               | 2.5 mm <sup>2</sup> | 单股导线的最小压接面积 (AWG)                      | AWG 26               |
| 单股导线的最大压接面积 (AWG)                      | AWG 14              | 最小多股导线接线截面面积                           | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| 最大压接面积 软导线                             | 2.5 mm <sup>2</sup> | 多股软导线的最小压接面积(AWG)                      | AWG 26               |
| 多股软导线的最大压接面积(AWG)                      | AWG 14              | 导线连接截面面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最小 | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| 导线连接截面面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最大 | 1.5 mm <sup>2</sup> | 软导线的最小压接面积, 带管状端头 (DIN 46228-1)        | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| 软导线的最大压接面积, 带管状端头 (DIN 46228-1)        | 1.5 mm <sup>2</sup> | 双线管状端头 最小导线横截面                         | 0.5 mm <sup>2</sup>  |
| 双线管状端头 最大导线横截面                         | 1 mm <sup>2</sup>   | 螺丝刀口尺寸                                 | 0.6 x 3.5 mm         |
| 间距 P (单位 : mm)                         | 5.00 mm             |  |                      |

**分类**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001456    | ETIM 9.0    | EC001456    |
| ETIM 10.0   | EC001456    | ECLASS 14.0 | 27-37-16-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-03 |             |             |

TRZ 24VDC 2CO EMPTY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

图纸

接线图



Dimensional drawing



Miscellaneous

**Type code TERMSERIES empty sockets**



类型编码

TRZ 24VDC 2CO EMPTY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

隔板



多功能隔板

隔板可用于将信号可视化地组合在一起，以电气隔离模块并插入标记，以便更好地进行查看。因此它们是

功能特别丰富的附件。隔板可增加两个模块之间的电气间隙和爬电距离，从而增加两个模块之间的额定绝缘电压，最高为600V。双隔板可以用WAD5或WS10/5标识牌进行标记，并且支持连续的横联件。穿孔可逐个打通横联件通道，从而使安装更加容易。

- 隔板从视觉上将组彼此分开
- 缩排用于逐个打通横联件通道
- 挡板通过增加高达600 V的电气间隙和爬电距离在两个模块之间实现隔离

通用订货数据

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| 类型         | TW TXS/TXZ R3.2            | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">1240800000</a> | TERMSERIES, 隔板 |
| GTIN (EAN) | 4050118028188              |                |
| 数量         | 10 ST                      |                |

电源模块



节省空间的电源模块

我们的电源端子使电位可以在输入端馈入，例如中性或负电位 - 或在输出端馈入的开关电位。结合使用TERMSERIES精确装配的横联件，继电器模块上的电缆连接对于执行器或传感器而言是空闲的

。无需额外的直通型接线端子，从而节省了面板空间。同时，简化了接线，因为电位馈入不需要双管状端头。

通用订货数据

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 类型         | TXP SUPPLY                 | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">2618940000</a> | TERMSERIES, 供电模块, 触点数量: 5, , 持续电流: 10 A, PUSH IN |
| GTIN (EAN) | 4050118667592              |  |
| 数量         | 10 ST                      |  |
| 类型         | TXS SUPPLY                 | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">1240780000</a> | TERMSERIES, 供电模块, 触点数量: 5, , 持续电流: 10 A, 螺钉联接    |
| GTIN (EAN) | 4050118028140              |  |
| 数量         | 10 ST                      |  |
| 类型         | TXZ SUPPLY                 | 版本   |
| 订货号        | <a href="#">1240790000</a> | TERMSERIES, 供电模块, 触点数量: 5, , 持续电流: 10 A, 弹片联接    |
| GTIN (EAN) | 4050118028164              |  |
| 数量         | 10 ST                      |  |

TRZ 24VDC 2CO EMPTY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

空白



WS 标识非常适用于 W 系列的接插件。由于 WS 标记号的系统兼容性，它们也同样适合 I 系列、Z 系列产品。宽敞的打印面积可以用来打印较长的字符，或者分成几行来打印。

WS 标记号尤其适合打印较长的非标准字符。采用 MultiCard 格式，可以用 PrintJet CONNECT 或绘图打印机进行打印。

- 可成条或单个安装
- 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

通用订货数据

|            |                           |   |  |
|------------|---------------------------|---|--|
| 类型         | WS 10/6 M MC NE WS        | 版本  |  |
| 订货号        | <a href="#">181840000</a> | WS, 端子标记, 10 x 6 mm, 间距 P (单位 : mm) : 6.00 Weidmueller, |  |
| GTIN (EAN) | 4032248310876             | Allen-Bradley, 白色                                       |  |
| 数量         | 600 ST                    |   |  |

开槽螺丝刀



带圆形槽刀的一字螺丝刀, SD DIN 5265, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, 尖端为铬材料, SoftFinish 把手

通用订货数据

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| 类型         | SDS 0.6X3.5X100            | 版本   |  |
| 订货号        | <a href="#">2749340000</a> | 螺丝刀, 刀片宽度(B): 3.5 mm, 刀片长度: 100 mm, 刀片厚度 (A): 0.6  |  |
| GTIN (EAN) | 4050118895568              | mm   |  |
| 数量         | 1 ST                       |  |  |
| 类型         | SDIS SLIM 0.6X3.5X100      | 版本   |  |
| 订货号        | <a href="#">2749610000</a> | 装配工具, 刀片宽度(B): 3.5 mm, 刀片长度: 100 mm, 刀片厚度 (A): 0.6 |  |
| GTIN (EAN) | 4050118896350              | mm   |  |
| 数量         | 1 ST                       |  |  |

TRZ 24VDC 2CO EMPTY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

弯头一字螺丝刀



通用订货数据

|            |                            |   |  |
|------------|----------------------------|---|--|
| 类型         | SD TO 0,6X3,0              | 版本  |  |
| 订货号        | <a href="#">2749560000</a> | 螺丝刀, 刀片宽度(B): 3 mm, 刀片长度: 70 mm, 刀片厚度 (A): 0.6 mm |  |
| GTIN (EAN) | 4050118895889              |   |  |
| 数量         | 1 ST                       |   |  |

横联件



可调节的横联件

提高横联件的灵活性。TERMSERIES横联件(TCC)可以独立调节多达51个回路的横联件。可插拔的最大回路数已增加到32个。条带材料可以很容易地缩短到所需的长度。横向联接器凭借其易于操作和可视性以及通用的连接可能性收服人心。附加的腹板可防止弹簧在组装过程中变形。

- 具有51个回路的可单独调节的横联件
- 附加杆可避免弹簧变形
- 增加的横联件 - 最多32个回路
- 抗震性

通用订货数据

|            |                            |                |  |
|------------|----------------------------|----------------|--|
| 类型         | TCC 6.4/51 RD              | 版本             |  |
| 订货号        | <a href="#">2556410000</a> | TERMSERIES, 横联 |  |
| GTIN (EAN) | 4050118566925              |                |  |
| 数量         | 10 ST                      |                |  |
| 类型         | TCC 6.4/51 OR              | 版本             |  |
| 订货号        | <a href="#">2556370000</a> | TERMSERIES, 横联 |  |
| GTIN (EAN) | 4050118566680              |                |  |
| 数量         | 10 ST                      |                |  |

横联接



可调节的横联件

提高横联件的灵活性。TERMSERIES横联件(TCC)可以独立调节多达51个回路的横联件。可插拔的最大回路数已增加到32个。条带材料可以很容易地缩短到所需的长度。横向联接器凭借其易于操作和可视性以及通用的连接可能性收服人心。附加的腹板可防止弹簧在组装过程中变形。

- 具有51个回路的可单独调节的横联件
- 附加杆可避免弹簧变形
- 增加的横联件 - 最多32个回路
- 抗震性

TRZ 24VDC 2CO EMPTY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| 类型         | TCC 6.4/51 BL              | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">2556450000</a> | TERMSERIES, 横联 |
| GTIN (EAN) | 4050118566963              |                |
| 数量         | 10 ST                      |                |
| 类型         | TCC 6.4/51 BK              | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">2556490000</a> | TERMSERIES, 横联 |
| GTIN (EAN) | 4050118567007              |                |
| 数量         | 10 ST                      |                |
| 类型         | TCC 6.4/2 OR               | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">2556350000</a> | TERMSERIES, 横联 |
| GTIN (EAN) | 4050118566826              |                |
| 数量         | 10 ST                      |                |
| 类型         | TCC 6.4/2 BL               | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">2556430000</a> | TERMSERIES, 横联 |
| GTIN (EAN) | 4050118566949              |                |
| 数量         | 10 ST                      |                |
| 类型         | TCC 6.4/2 BK               | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">2556470000</a> | TERMSERIES, 横联 |
| GTIN (EAN) | 4050118566987              |                |
| 数量         | 10 ST                      |                |
| 类型         | TCC 6.4/10 RD              | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">2556400000</a> | TERMSERIES, 横联 |
| GTIN (EAN) | 4050118566918              |                |
| 数量         | 10 ST                      |                |

横联件



可调节的横联件

提高横联件的灵活性。TERMSERIES横联件(TCC)可以独立调节多达51个回路的横联件。可插拔的最大回路数已增加到32个。条带材料可以很容易地缩短到所需的长度。横向联接器凭借其易于操作和可视性以及通用的连接可能性收服人心。附加的腹板可防止弹簧在组装过程中变形。

- 具有51个回路的可单独调节的横联件
- 附加杆可避免弹簧变形
- 增加的横联件 – 最多32个回路
- 抗震性

通用订货数据

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| 类型         | TCC 6.4/10 OR              | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">2556360000</a> | TERMSERIES, 横联 |
| GTIN (EAN) | 4050118566673              |                |
| 数量         | 10 ST                      |                |

TRZ 24VDC 2CO EMPTY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

横联接



可调节的横联件  
提高横联件的灵活性。TERMSERIES横联件(TCC)可以独立调节多达51个回路的横联件。可插拔的最大回路数已增加到32个。条带材料可以很容易地缩短到所需的长度。横向联接器凭借其易于操作和可视性以及通用的连接可能性收服人心。附加的腹板可防止弹簧在组装过程中变形。

- 具有51个回路的可单独调节的横联件
- 附加杆可避免弹簧变形
- 增加的横联件 - 最多32个回路
- 抗震性

通用订货数据

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| 类型         | TCC 6.4/10 BL              | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">2556440000</a> | TERMSERIES, 横联 |
| GTIN (EAN) | 4050118566956              |                |
| 数量         | 10 ST                      |                |

横联件



可调节的横联件  
提高横联件的灵活性。TERMSERIES横联件(TCC)可以独立调节多达51个回路的横联件。可插拔的最大回路数已增加到32个。条带材料可以很容易地缩短到所需的长度。横向联接器凭借其易于操作和可视性以及通用的连接可能性收服人心。附加的腹板可防止弹簧在组装过程中变形。

- 具有51个回路的可单独调节的横联件
- 附加杆可避免弹簧变形
- 增加的横联件 - 最多32个回路
- 抗震性

通用订货数据

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| 类型         | TCC 6.4/10 BK              | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">2556480000</a> | TERMSERIES, 横联 |
| GTIN (EAN) | 4050118566994              |                |
| 数量         | 10 ST                      |                |
| 类型         | TCC 12.8/26 RD             | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">2556420000</a> | TERMSERIES, 横联 |
| GTIN (EAN) | 4050118566932              |                |
| 数量         | 10 ST                      |                |
| 类型         | TCC 12.8/26 OR             | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">2556380000</a> | TERMSERIES, 横联 |
| GTIN (EAN) | 4050118566697              |                |
| 数量         | 10 ST                      |                |

TRZ 24VDC 2CO EMPTY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

横联接



可调节的横联件  
提高横联件的灵活性。TERMSERIES横联件(TCC)可以独立调节多达51个回路的横联件。可插拔的最大回路数已增加到32个。条带材料可以很容易地缩短到所需的长度。横向联接器凭借其易于操作和可视性以及通用的连接可能性收服人心。附加的腹板可防止弹簧在组装过程中变形。

- 具有51个回路的可单独调节的横联件
- 附加杆可避免弹簧变形
- 增加的横联件 - 最多32个回路
- 抗震性

通用订货数据

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| 类型         | TCC 12.8/26 BL             | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">2556460000</a> | TERMSERIES, 横联 |
| GTIN (EAN) | 4050118566970              |                |
| 数量         | 10 ST                      |                |

横联件



可调节的横联件  
提高横联件的灵活性。TERMSERIES横联件(TCC)可以独立调节多达51个回路的横联件。可插拔的最大回路数已增加到32个。条带材料可以很容易地缩短到所需的长度。横向联接器凭借其易于操作和可视性以及通用的连接可能性收服人心。附加的腹板可防止弹簧在组装过程中变形。

- 具有51个回路的可单独调节的横联件
- 附加杆可避免弹簧变形
- 增加的横联件 - 最多32个回路
- 抗震性

通用订货数据

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| 类型         | TCC 12.8/26 BK             | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">2556500000</a> | TERMSERIES, 横联 |
| GTIN (EAN) | 4050118567014              |                |
| 数量         | 10 ST                      |                |

横联接



可调节的横联件  
提高横联件的灵活性。TERMSERIES横联件(TCC)可以独立调节多达51个回路的横联件。可插拔的最大回路数已增加到32个。条带材料可以很容易地缩短到所需的长度。横向联接器凭借其易于操作和可视性以及通用的连接可能性收服人心。附加的腹板可防止弹簧在组装过程中变形。

- 具有51个回路的可单独调节的横联件
- 附加杆可避免弹簧变形
- 增加的横联件 - 最多32个回路
- 抗震性

通用订货数据

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| 类型         | TCC 6.4/2 RD               | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">2556390000</a> | TERMSERIES, 横联 |
| GTIN (EAN) | 4050118566901              |                |
| 数量         | 10 ST                      |                |


## TRZ 24VDC 2CO EMPTY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 接口适配器



## 信号布线更快，空间更小


为了缩减接线耗时，在控制系统和接口之间采用了预装配电缆，并通过 TERMSERIES 转换器直接插接。这一设计极大缩短了电器柜的安装耗时。转换器采用统一尺寸，与之搭配使用的 TERMSERIES 产品也有相同的轮廓。

- 即插即用概念和预装配电缆缩减了接线耗时
- 可以应用于 TERMSERIES 的输入和输出端
- 准备进行正负逻辑切换
- 与其他 TERMSERIES 产品通用，可极大地节省空间

## 通用订货数据

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| 类型         | TIAL F10                   | 版本   |  |
| 订货号        | <a href="#">1463540000</a> | TERMSERIES, 转换器, 10回路插头, 满足DIN EN 60603-13标准, 带长 |  |
| GTIN (EAN) | 4050118323559              | 对锁挂钩, 信号路数: 8, 额定直流电压: 24 V, 额定电流 (每路信号): 125    |  |
| 数量         | 1 ST                       | mA   |  |

## 空白



WS 标识非常适用于 W 系列的接插件。由于 WS 标记号的系统兼容性，它们也同样适合 I 系列、Z 系列产品。宽敞的打印面积可以用来打印较长的字符，或者分成几行来打印。

WS 标记号尤其适合打印较长的非标准字符。采用 MultiCard 格式，可以用 PrintJet CONNECT 或绘图打印机进行打印。

- 可成条或单个安装
- 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

## 通用订货数据

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| 类型         | WS 10/12 MC NE WS          | 版本   |  |
| 订货号        | <a href="#">1905970000</a> | WS, 端子标记, 10 x 12 mm, 间距 P (单位 : mm) : 12.00 |  |
| GTIN (EAN) | 4032248528127              | Weidmueller, 白色                              |  |
| 数量         | 300 ST                     |  |  |

## ESG 6/17



## 保证长期使用寿命: ESG

多色彩、多样式的标签具有极强的粘合能力，足以确保最佳的粘合效果。双层聚酯纤维构成的基本材料非常薄，而耐撕裂性极佳。

## MultiMark 的优势

- “满足不同要求的不同材料”
- 可用于众多厂商的各类设备
- 设备标识牌采用常用设计

## TRZ 24VDC 2CO EMPTY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

### 附件

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

#### 通用订货数据

|            |                            |                           |  |
|------------|----------------------------|---------------------------|--|
| 类型         | ESG 6/17 MM WS             | 版本                        |  |
| 订货号        | <a href="#">2005100000</a> | ESG, 设备标识牌, 6 x 17 mm, 白色 |  |
| GTIN (EAN) | 4050118390728              |                           |  |
| 数量         | 3000 ST                    |                           |  |