

PAC-UNIV-FJ20-1:1-1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



插图类似

通用订货数据

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 版本         | 预制电缆, PAC                  |
| 订货号        | <a href="#">1405060010</a> |
| 类型         | PAC-UNIV-FJ20-1:1-1M       |
| GTIN (EAN) | 4032248172245              |
| 数量         | 1 items                    |

## PAC-UNIV-FJ20-1:1-1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

净重 106 g

## 温度

存储温度 -10...60 °C 工作温度 -10...50

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 符合要求  
REACH SVHC Lead 7439-92-1  
SCIP 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d

## 通用参数

|        |                      |           |                 |
|--------|----------------------|-----------|-----------------|
| 电缆长度   | 1 m                  | 适用于       | 数字信号            |
| 基础材料   | PVC                  | 电缆        | 电缆 LiYY         |
| 接口连接器  | 扁平电缆接头 HE10 20P      | 最小回路数     | 20回路            |
| 电缆外径   | 8.6 - 1 mm           | PLC 侧接连接器 | 扁平电缆接头 HE10 20P |
| 导线压接面积 | 0.25 mm <sup>2</sup> |           |                 |

## 电气数据

|       |                     |           |           |
|-------|---------------------|-----------|-----------|
| 最大总电流 | 3 A                 | 每路允许的最大电流 | 1 A       |
| 额定电压  | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | 导线电阻      | ≤ 80 mΩ/m |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |